

WED025 WCS 8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med SoftCare-tromle til 1-8 kg vasketøj og udglatning til skånsomtøjpleje.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- Ekstra udglatning reducerer folder og sparer op til 50 % tid og kræfter#
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Vores SoftCare-tromle sikrer skånsom tøjvask



EAN: 4002516467090 / Materiale nummer: 11811500 /
Gammelt materiale nummer: 11ED0251NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Kan underbygges	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	lige
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Rengørings-effekt	
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	47
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	47
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•

WED025 WCS 8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med SoftCare-tromle til 1-8 kg vasketøj og udglatning til skånsomtøjpleje.



EAN: 4002516467090 / Materiale nummer: 11811500 /

Gammelt materiale nummer: 11ED0251NDS

Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
Kort	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Produktdybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2

WED025 WCS 8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med SoftCare-tromle til 1-8 kg vasketøj og udglatning til skånsomtøjpleje.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm