

WSD023 WCS 8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med SoftCare-tromle til 1-8 kg vasketøj og udglatning til skånsomtøjpleje.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- Ekstra udglatning reducerer folder og sparer op til 50 % tid og kræfter#
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Vores SoftCare-tromle sikrer skånsom tøjvask



EAN: 4002516467519 / Materiale nummer: 11811540 /  
Gammelt materiale nummer: 11SD0231NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	W1 White Edition
Frontbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskæringsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor gul, 7 segmenter
<b>Rengøringseffekt</b>	
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	47
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	47
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaueffektivitet (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•

WSD023 WCS 8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med SoftCare-tromle til 1-8 kg vasketøj og udglatning til skånsomtøjpleje.



EAN: 4002516467519 / Materiale nummer: 11811540 /  
Gammelt materiale nummer: 11SD0231NDS

Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tilvalg vask</b>	
Kort	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
<b>Sikkerhed</b>	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50

WSD023 WCS 8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:


Med SoftCare-tromle til 1-8 kg vasketøj og udglatning til skånsomtøjpleje.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm