

## PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygiejnevaskemaskine med sokkel med integreret vejesystem, elopvarmet med ren/uren side til ældrecentre og plejehjem samt sygehuse.



- Tromlevolumen 320 l, kapacitet 32,0 kg
- Nem dosering af flydende midler & Specialdesinfektionsprogrammer \*
- Kvalitet – SoftCare-tromle, front i rustfrit stål og prøveudtagningssted
- Meget effektiv med lavt forbrug og frakobling ved spidsbelastning
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 41 %\*\*, g-faktor360

\* For at opnå optimal tilførsel af flydende midler er doseringsmodulet til flydende midler udstyret med en ekstra koldt vandstilslutning.

\*\* Restfugtigheden opnås ved varmskylling i sidste skylling.

EAN: 4002516447245 / Materiale nummer: 11813060 / Gammelt materiale nummer: 51632314ZER

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Hygiejnevaskemaskine
Serie	Professional
Front	Rustfrit stål
Fyldningsforhold	1:10
Kapacitet i kg	32,0
Tromlevolumen i l	320
Døråbning [B] i mm ren side	352
Døråbning [H] i mm ren side	593
Døråbning [B] i mm, uren side	352
Døråbning [H] i mm, uren side	593
Døråbningsvinkel i grader	153
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til brandvæsenet og retningsstjenester	•
Egnet til sygehuse	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	10,31
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,12
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	74
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	61
Restfugtighed ved skylling med koldt vand i %	47
Restfugtighed ved varmt sluskyll i %	41
Centrifugeringshastighed i o/m	975
g-faktor	360
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic M
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og retningsstjenester	•
Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til sygehuse	•

## PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygiejnevaskemaskine med sokkel med integreret vejesystem, elopvarmet med ren/uren side til ældrecentre og plejehjem samt sygehuse.



EAN: 4002516447245 / Materiale nummer: 11813060 / Gammelt materiale nummer: 51632314ZER

Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer

<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	4 rum
Mulighed for dosering af flydende medier	•
Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard etilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI
Etilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	30,00
Samlet tilslutning i kW	31,00
Sikring i A	63
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	2x 1/2" med 3/4" forskrning
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrning
Afløbsventil	DN 70
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1718
Udvendigt mål, nettobredde i mm	1605
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1070
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1800
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1758
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1138
Nettovægt i kg	891,0
Bruttovægt i kg	909
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	10741
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	71 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	11,20
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Ubalanceovervågning	•
Temperaturovervågning	•
2. Visning på den rene side	•
Udtagssted for sæbevand	•
Automatisk tromlepositionering og -fiksering	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraudstyr)	•
Vægtsokkel	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	95

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygiejnevaskemaskine med sokkel med integreret vejesystem, elopvarmet med ren/uren side til ældrecentre og plejehjem samt sygehuse.



EAN: 4002516447245 / Materiale nummer: 11813060 /  
Gammelt materiale nummer: 51632314ZER

#### Tilslutningsmuligheder

Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Seriell grænseflade RS 232 (ekstra)	•
Spidsbelastningsafbryder/energistyning (ekstra)	•
Registrering af driftsdata	•
Vandgenanvendelse (ekstra)	•

#### Kapacitet

Syntetiske dyner [antal]	4
Syntetiske puder [antal]	8
Fjerdyner [antal]	4
Fjerpuder [antal]	8
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	168
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	145
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	267
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	188

#### Normer og godkendelser

CE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•