

PW 6323 [EL WEK MF UG]

Hygiejnevaskemaskine med sokkel, elopvarmet med ren/uren side til ældrecentre og plejehjem samt sygehuse.



- Tromlevolumen 320 l, kapacitet 32.0 kg
- Nem dosering af flydende midler & Specialdesinfektionsprogrammer *
- Højeste Miele-kvalitet – SoftCare-tromle og front i rustfrit stål
- Meget effektiv med lavt forbrug og frakobling ved spidsbelastning
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 41%**, g-faktor360

* For at opnå optimal tilførsel af flydende midler er doseringsmodulet til flydende midler udstyret med en ekstra koldt vandstilslutning.

** Restfugtigheden opnås ved varmskylling i sidste skylling.

EAN: 4002516447269 / Materiale nummer: 11813080 / Gammelt materiale nummer: 51632326ZER

| Konstruktion og udførelse | |
|---|----------------------|
| Konstruktion | Hygiejnevaskemaskine |
| Serie | Professional |
| Front | Rustfrit stål |
| Fyldningsforhold | 1:10 |
| Kapacitet i kg | 32,0 |
| Tromlevolumen i l | 320 |
| Døråbning [B] i mm ren side | 352 |
| Døråbning [H] i mm ren side | 593 |
| Døråbning [B] i mm, uren side | 352 |
| Døråbning [H] i mm, uren side | 593 |
| Døråbningsvinkel i grader | 153 |
| Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer | • |
| SoftCare-tromle i rustfrit stål | • |
| Anvendelse | |
| Egnet til ældrecentre og plejehjem | • |
| Egnet til facility management | • |
| Egnet til vaskerier | • |
| Egnet til brandvæsenet og redningstjenester | • |
| Egnet til sygehuse | • |
| Effektdata | |
| Godkendt virusvirkning | • |
| Testet hygiejne | • |
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg | 10,31 |
| Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg | 0,12 |
| Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand | 74 |
| Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand | 61 |
| Restfugtighed ved skylling med koldt vand i % | 47 |
| Restfugtighed ved varmt slutskyll i % | 41 |
| Centrifugeringshastighed i o/m | 975 |
| g-faktor | 360 |
| Testede driftstimer | 30000 |
| Styring | |
| Styringstype | Profitronic M |
| Programindstilling | Frit programmerbar |
| Maks. startforvalg i timer | Kan vælges frit |
| Resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | • |
| Indstilleligt displaysprog | • |
| Grund-/målgruppeprogrammer | |
| Grundprogrammer | • |
| Programmer til hotel- og restaurationsbranchen | • |
| Programmer til ældrecentre og plejehjem | • |
| Programmer til tekstilrengøring | • |
| Programmer til håndværksvirksomheder | • |
| Programmer til brandvæsenet og redningstjenester | • |
| Programmer til stutier/hestepensioner/ridehaller | • |

PW 6323 [EL WEK MF UG]

Hygiejnevaskemaskine med sokkel, elopvarmet med ren/uren side til ældrecentre og plejehjem samt sygehuse.



EAN: 4002516447269 / Materiale nummer: 11813080 / Gammelt materiale nummer: 51632326ZER

| | |
|---|---|
| Programmer til sygehuse | • |
| Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer | • |

Dosering

| | |
|---|-------|
| Sæbeskuffe | 4 rum |
| Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] | 12 |
| Registrering af manglende middel / tom beholder | • |

Standard eltilslutning

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Opvarmningsform | EI |
| Eltilslutning | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Varmeeffekt el i kW | 30,00 |
| Samlet tilslutning i kW | 31,00 |
| Sikring i A | 63 |

Vandtilslutning/-afløb

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Koldt vand [antal] | 2x 1/2" med 3/4" forskrning |
| Varmt vand [antal] | 1x 1/2" med 3/4" forskrning |
| Afløbsventil | DN 70 |

Mål og vægt

| | |
|---------------------------------|-------|
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 1718 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 1605 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 1070 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 1800 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 1758 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 1138 |
| Nettovægt i kg | 892,0 |
| Bruttovægt i kg | 910 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 10741 |

Emissionsværdier

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Lydniveau på arbejdsplads | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t | 11,20 |

Udstyr

| | |
|--|---|
| Patenteret for-afvanding | • |
| Patenteret behandling af klude | • |
| Ubalanceovervågning | • |
| Temperaturovervågning | • |
| 2. Visning på den rene side | • |
| Automatisk tromlepositionering og -fiksering | • |
| Sokkel monteret, rustfrit stål | • |
| Specialvarmelegemer | • |
| Mængdeautomatik Plus | • |
| Volumenstrømmåler (ekstraudstyr) | • |
| Kommunikationsskakt | • |
| Effektiv centrifugering | • |
| Nødstopkontakt | • |
| Tilbehør, der er produktafhængigt | • |

PW 6323 [EL WEK MF UG]

Hygiejnevaskemaskine med sokkel, elopvarmet med ren/uren side til ældrecentre og plejehjem samt sygehuse.



EAN: 4002516447269 / Materiale nummer: 11813080 /
Gammelt materiale nummer: 51632326ZER

| Effektivitet og bæredygtighed | |
|--|-----|
| Genbrugsandel i % | 95 |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Optisk grænseflade for serviceadgang | • |
| Seriell grænseflade RS 232 (ekstraudstyr) | • |
| Spidsbelastningsafbryder / energistyring | • |
| Registrering af driftsdata | • |
| Vandgenanvendelse (ekstraudstyr) | • |
| Kapacitet | |
| Syntetiske dyner [antal] | 4 |
| Syntetiske puder [antal] | 8 |
| Fjerdyner [antal] | 4 |
| Fjerpuder [antal] | 8 |
| Aftøringsklude, 22 g [antal] | 725 |
| Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal] | 168 |
| Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal] | 145 |
| Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal] | 267 |
| Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal] | 188 |
| Normer og godkendelser | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | • |