

PW 6321 [D ind.]

Vaskemaskine, dampopvarmet (indirekte)
med frit programmerbar styring til højeste fleksibilitet.



- Tromlevolumen 320 l, kapacitet 32,0 kg
- Stort programudbud – anvendelsespecifikke vaskeprogrammer
- Skånsom tøjpleje med Miele's SoftCare-tromle
- Meget effektiv – lavere vand- og energiforbrug
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 47 %, g-faktor 447

* Restfugtigheden opnås ved varmskyllning i sidste skyllning.

EAN: 4002516447542 / Materiale nummer: 11814130 /
Gammelt materiale nummer: 51632145NER

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Professional
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Fyldningsforhold	1:10
Kapacitet i kg	32,0
Tromlevolumen i l	320
Døråbning [Ø] i mm	430
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til tekstilrensning	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	9,00
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	8,80
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	288,0
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	281,6
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	281,6
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	284,8
Restfugtighed ved skyllning med koldt vand i %	50
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	47
Centrifugeringshastighed i o/m	1000
g-faktor	447
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic M
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•

PW 6321 [D ind.]

Vaskemaskine, dampopvarmet (indirekte)
med frit programmerbar styring til højeste fleksibilitet.



EAN: 4002516447542 / Materiale nummer: 11814130 /
Gammelt materiale nummer: 51632145NER

Programmer til facility management	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Mulighed for dosering af flydende medier (ekstraustyr)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard ertilslutning	
Opvarmningsform	Damp indirekte
Ertilslutning	3N AC 380-415V 50-60HZ
Varmeeffekt ved damp i kW	50,00
Samlet tilslutning i kW	6,10
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	2x 1/2" med 3/4" forskrning
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrning
Afløbsventil	DN 70
Damptilslutning	
Damptilslutning	2 x 1/2"
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1643
Udvendigt mål, nettobredde i mm	1089
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1280
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1710
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1336
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1530
Nettovægt i kg	650,0
Bruttovægt i kg	701
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	9226
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	73 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,10
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Ubalanceovervågning	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraustyr)	•
Kommunikationsskakt	•

PW 6321 [D ind.]

Vaskemaskine, dampopvarmet (indirekte)
med frit programmerbar styring til højeste fleksibilitet.



EAN: 4002516447542 / Materiale nummer: 11814130 /

Gammelt materiale nummer: 51632145NER

Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	96
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraustyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Serial grænseflade RS 232 (ekstraustyr)	•
Spidsbelastningsafbryder/energistyning (ekstra)	•
Registrering af driftsdata	•
Vandgenanvendelse (ekstraustyr)	•
Kapacitet	
Åndedrætsværn [antal]	26
Beskyttelsesdragter [antal]	6
Beskyttelsesjakker [antal]	9
Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]	5
Syntetiske dyner [antal]	4
Syntetiske puder [antal]	8
Fjerdyner [antal]	4
Fjerpuder [antal]	8
Aftørningsklude, 22 g [antal]	727
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	168
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	145
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	267
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	188
Sommerdækkener til heste [antal]	5
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•