

PW 6321 [D dir.]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)

med frit programmerbar styring til højeste fleksibilitet.



- Tromlevolumen 320 l, kapacitet 32,0 kg
- Stort programudbud – anvendelsespecifikke vaskeprogrammer
- Skånsom tøjpleje med Miele's SoftCare-tromle
- Meget effektiv – lavere vand- og energiforbrug
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 47 %, g-faktor 447

\* Restfugtigheden opnås ved varmskyllning i sidste skyllning.

EAN: 4002516447597 / Materiale nummer: 11814180 /  
Gammelt materiale nummer: 51632147NER

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Professional
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Fyldningsforhold	1:10
Kapacitet i kg	32,0
Tromlevolumen i l	320
Døråbning [Ø] i mm	430
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
SoftCare-tromle	•
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til facility management	•
Egnet til tekstilrensning	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til brandvæsenet og retningsstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
<b>Effektdata</b>	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	9,00
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	8,80
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	288,0
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	281,6
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	281,6
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	284,8
Restfugtighed ved skyllning med koldt vand i %	50
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	47
Centrifugeringshastighed i o/m	1000
g-faktor	447
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	Profitronic M
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
<b>Grund-/målgruppeprogrammer</b>	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til facility management	•
Programmer til tekstilrensning	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•

PW 6321 [D dir.]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)  
med frit programmerbar styring til højeste fleksibilitet.



EAN: 4002516447597 / Materiale nummer: 11814180 /

Gammelt materiale nummer: 51632147NER

Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til stutterier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
Mulighed for dosering af flydende medier (ekstraudstyr)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard ertilslutning</b>	
Opvarmningsform	Damp direkte
Ertilslutning	3N AC 380-415V 50-60HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Varmeeffekt ved damp i kW	86,00
Samlet tilslutning i kW	4,30
Sikring i A	16
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 3/4" med 1" forskrunding
Varmt vand [antal]	1x 3/4" med 1" forskrunding
Afløbsventil	DN 70
<b>Damptilslutning</b>	
Damptilslutning	1 x 3/4"
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1643
Udvendigt mål, nettobredde i mm	1089
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1280
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1710
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1336
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1530
Nettovægt i kg	650,0
Bruttovægt i kg	701
Maksimal gulvbelastning i N	9226
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	73 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,10
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Ubalanceovervågning	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraudstyr)	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	96
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•

PW 6321 [D dir.]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)  
med frit programmerbar styring til højeste fleksibilitet.