

DGC 7450

Dampovn med ovnfunktion

til damptilb., bagning og stegning med WiFiConn@ct, TasteControl og LED-lys.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Fremragende resultater – MonoSteam-damp teknologi
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Ekstra let rengøring – PerfectClean-udstyr

A+

EAN: 4002516610939 / Materiale nummer: 11814340 /  
Gammelt materiale nummer: 22745042NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
PureLine	•
Kabinetfarve	Rustfrit stål/CleanSteel
Fordele	
TasteControl	•
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Damptilberedning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Over-undervarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+

DGC 7450

Dampovn med ovnfunktion

til damptilb., bagning og stegning med WiFiConn@ct, TasteControl og LED-lys.



EAN: 4002516610939 / Materiale nummer: 11814340 /  
Gammelt materiale nummer: 22745042NER

Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Overflade i CleanSteel	•
Ovnrum i emalje med PerfectClean og katalytisk bagvæg	•
Ekstern dampgenerator	•
Bundvarmeelement til kondensvandsreduktion	•
Vedligeholdelsesprogrammer	•
Plejeprogram, iblødsætning	•
Tørningsprogram til ovnrum	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
<b>Damp teknologi/vandforsyning</b>	
MonoSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	2,20
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,0
Sugeslange til opsugning af vand	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	1 LED-spot
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	250
Temperaturer dampfunktion min. i °C	70
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 569
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	569,3
Vægt i kg	42,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,50
Spænding i V	220-240

DGC 7450

Dampovn med ovnfunktion

til damptilb., bagning og stegning med WiFiConn@ct, TasteControl og LED-lys.



EAN: 4002516610939 / Materiale nummer: 11814340 /

Gammelt materiale nummer: 22745042NER

Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bageplade med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk med PerfectClean (par)	1
Udtagelige ribber med PerfectClean	1
Fade i rustfrit stål med huller	1
Fade i rustfrit stål uden huller	1
Afkalkningstabs	2
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## DGC 7450

Dampovn med ovnfunktion

til damptilb., bagning og stegning med WiFiConn@ct, TasteControl og LED-lys.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing