

## PLW 7111 [S-1018]

SlimLine-laboratorieopvaskemaskine, med elopvarmning, varmlufttørring  
Afløbspumpe, kondensator, afkalkning, ledningsevnmåler, olieanvendelser.



- Kapacitet/fyldning 192 smalhalsede glas eller 98 pipetter – 241 l kapacitet
- Fleksibel og enkel – EasyLoad med fleksibel niveauplacering
- Effektiv – kraftig pumpeeffekt m. pumpe med variabelt omdr.tal
- Stor kapacitet – genbehandling af laboratoriefasker op til 50 l

EAN: 8051520001383 / Materiale nummer: 11875200 /  
Gammelt materiale nummer: 62711110NWE

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Fritstående produkt, 1 dør, tankopvaskemaskine til gennemstik, hæve-/sænkedør i glas
Opvarmningsform	EI
For-/bagside	Rustfrit stål
Sidevægge	Rustfrit stål
Opstilling enkelt eller i serie	•
Smalt design	•
Antal kurve	3
Fyldning og tømning via teleskopudtræk	•
Elektrisk dørlås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til laboratorier	•
Egnet til industrielle anvendelser	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas pr. fyldning [antal]	192
Laboratoriefasker pr. fyldning [antal]	108
Pipetter pr. fyldning [antal]	98
<b>Effektdata</b>	
Cirkulationspumpe, Q <sub>max</sub> i l/min.	750
Rengøringsbeholderens volumen i l	241
<b>Styring</b>	
Styringsvariant	TouchControl
Programvalg	Fulltouch farvedisplay
Programmerbarhed	Frit programmerbar
Programmer [antal]	23
Frie programpladser [antal]	20
Programudfaldssikring	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
<b>Standard ehtilslutning</b>	
Ehtilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,40
Samlet tilslutningsværdi i kW	10,10
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	4,00
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
AD-vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	100-600
Integreret afkalkningsanlæg	•
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Alwater) i mmol/l	0,70
Afløbspumpe [DN]	25
Afløbsventil [DN]	38
<b>Tørreaggregat</b>	
Opvarmningsform tørreaggregat	EI

## PLW 7111 [S-1018]

SlimLine-laboratorieopvaskemaskine, med elopvarmning, varmlufttørring  
Afløbspumpe, kondensator, afkalkning, ledningsevne måler, olieanvendelser.



EAN: 8051520001383 / Materiale nummer: 11875200 /  
Gammelt materiale nummer: 62711110NWE

Luftydelse i m <sup>3</sup> /h	130
Tidsindstilling i 1 minut-trin	0-60
HEPA-filterklasse	H14
Udskilleelsesgrad, HEPA-filter (DIN EN 1822) i %	99,99
Varmeeffekt el i kW	4,00
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1965
Udvendigt mål, nettobredde i mm	650
Udvendigt mål, nettodybde i mm	702
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	2110
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	945
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	840
Rengøringsbeholder, højde i mm	717
Rengøringsbeholder, bredde i mm	570
Rengøringsbeholder, dybde i mm	590
Indskubningshøjde over gulvet i mm	850
Nettovægt i kg	251
Bruttovægt i kg	260
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	680
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau LpA under rengøring og tørring iht. DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	0,80
<b>Programmer</b>	
Termisk desinfektion	•
Rengøring af laboratorieglass	•
Kunststof	•
<b>Udstyr</b>	
2 integrerede membradoseringspumper til flydende midler	•
Ekstra integrerbare doseringspumper	2
Doseringsvolumenkontrol	•
Ledningsevne måling	•
Interface til procesdokumentation	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
Integreret varmlufttørring	•
Miele Cloud Service	•
EasyLoad	•
Indstillingsmulighed til proceskemikalier (3 x 5 l)	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål (1.4404/316L), el-poleret	•
Sokkel på hjul SlimLine	•
Pumpe med variabelt omdrejningstal	•
Flerfarvet indvendig belysning	•
Olie- og fedtbestandige pakninger	•
Modulært kurvedesign	•
Indvendig belysning	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Ethernet-port	•
USB-interface	•
Spidsbelastningsafbryder/energistyring	•

PLW 7111 [S-1018]

SlimLine-laboratorieopvaskemaskine, med elopvarmning, varmlufttørring  
Afløbspumpe, kondensator, afkalkning, ledningsevnmåler, olieanvendelser.



EAN: 8051520001383 / Materiale nummer: 11875200 /  
Gammelt materiale nummer: 62711110NWE

Normer og godkendelser	
CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•
Maskindirektiv 2006/42/EF	•