

PLW 7111 [B-1002]

SlimLine laboratorieopvaskemaskine med elopvarmning

Afløbspumpe, kondensator, afkalkning.



- Kapacitet/fyldning 192 smalhalsede glas eller 98 pipetter – 241 l kapacitet
- Fleksibel og enkel – EasyLoad med fleksibel niveauplacering
- Effektiv – kraftig pumpeeffekt m. pumpe med variabelt omdr.tal
- Stor kapacitet – genbehandling af laboratoriefasker op til 50 l

EAN: 8051520001550 / Materiale nummer: 11875470 /

Gammelt materiale nummer: 62711116NWE

| Konstruktion og udførelse | |
|--|--|
| Konstruktion | Fritstående produkt, 1 dør, tankopvaskemaskine til gennemstik, hæve-/sænkedør i glas |
| Opvarmningsform | EI |
| For-/bagside | Rustfrit stål |
| Sidevægge | Rustfrit stål |
| Opstilling enkelt eller i serie | • |
| Smalt design | • |
| Antal kurve | 3 |
| Fyldning og tømning via teleskopudtræk | • |
| Elektrisk dørlås | • |
| Summer, akustisk signal ved programafslutning | • |
| Servicevenlig konstruktion | • |
| Anvendelse | |
| Egnet til laboratorier | • |
| Egnet til industrielle anvendelser | • |
| Kapacitet | |
| Smalhalsede glas pr. fyldning [antal] | 192 |
| Laboratoriefasker pr. fyldning [antal] | 108 |
| Pipetter pr. fyldning [antal] | 98 |
| Effektdata | |
| Cirkulationspumpe, Qmax i l/min. | 750 |
| Rengøringsbeholderens volumen i l | 241 |
| Styring | |
| Styringsvariant | TouchControl |
| Programvalg | Fulltouch farvedisplay |
| Programmerbarhed | Frit programmerbar |
| Programmer [antal] | 23 |
| Frie programpladser [antal] | 20 |
| Programudfaldssikring | • |
| Visning af programforløb | • |
| Indstillelige displaysprog | • |
| Standard ehtilslutning | |
| Ehtilslutning | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 8,40 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 10,10 |
| Sikring i A | 16 |
| Tilslutningsledningens længde i m | 4,00 |
| Vandtilslutning/-afløb | |
| Koldt vand [antal] | 1 |
| Varmt vand [antal] | 1 |
| AD-vand [antal] | 1 |
| Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa | 100-600 |
| Integreret afkalkningsanlæg | • |
| Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Alwater) i mmol/l | 0,70 |
| Afløbspumpe [DN] | 25 |
| Afløbsventil [DN] | 38 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 1965 |

PLW 7111 [B-1002]

SlimLine laboratorieopvaskemaskine med elopvarmning

Afløbspumpe, kondensator, afkalkning.



EAN: 8051520001550 / Materiale nummer: 11875470 /

Gammelt materiale nummer: 62711116NWE

| | |
|---|--------------------|
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 650 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 702 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 2110 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 945 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 840 |
| Rengøringsbeholder, højde i mm | 717 |
| Rengøringsbeholder, bredde i mm | 570 |
| Rengøringsbeholder, dybde i mm | 590 |
| Indskubningshøjde over gulvet i mm | 850 |
| Nettovægt i kg | 251 |
| Bruttovægt i kg | 260 |
| Maksimal gulvbelastning i N/m ² | 680 |
| Emissionsværdier | |
| Lydniveau LpA under rengøring og tørring iht. DIN EN ISO 11201 | 68 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i Mj/h | 0,80 |
| Programmer | |
| Termisk desinfektion | • |
| Rengøring af laboratorieglass | • |
| Kunststof | • |
| Udstyr | |
| 2 integrerede membrandoseringspumper til flydende midler | • |
| Ekstra integrerbare doseringspumper | 2 |
| Doseringsvolumenkontrol | • |
| Interface til procesdokumentation | • |
| Flerkomponent-filtersystem | • |
| Direkte tilkobling til kurv/vogn | • |
| Miele Cloud Service | • |
| EasyLoad | • |
| Indstillingsmulighed til proceskemikalier (3 x 5 l) | • |
| Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål (1.4404/316L), el-poleret | • |
| Sokkel på hjul SlimLine | • |
| Pumpe med variabelt omdrejningstal | • |
| Flerfarvet indvendig belysning | • |
| Modulært kurvedesign | • |
| Indvendig belysning | • |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Ethernet-port | • |
| USB-interface | • |
| Spidsbelastningsafbryder/energistyning | • |
| Normer og godkendelser | |
| CE | • |
| EN 61010-1 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| RoHS-direktiv 2011/65/EU | • |
| Maskindirektiv 2006/42/EF | • |