

TEC225WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

8 kg | DirectSensor | EcoDry-teknologi | FragranceDos | PerfectDry



- EcoDry til effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid*
- FragranceDos sørger for, at dit vasketøj dufter friskt efter tørring**
- PerfectDry sørger for, at vasketøjet aldrig er for fugtigt eller for tørt
- Højeste kondenserings effektivitet skåner møbler og rum
- Nem betjening med en enkelt finger – DirectSensor

* Patent EP 2 455 537

** Patent EP 2.431.516



EAN: 4002516484363 / Materiale nummer: 11876120 /

Gammelt materiale nummer: 12EC2252NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Kan underbygges	•
Dørhængsling	venstre
Konstruktion	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	lige
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Tørreresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
Skånsom tørvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
Årligt strømforbrug i kWh	192
Programvarighed i standardprogram i min.	165
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,55
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
Tørreprogrammer	
Bomuld	•
Bomuld med pil	•

TEC225WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

8 kg | DirectSensor | EcoDry-teknologi | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516484363 / Materiale nummer: 11876120 /

Gammelt materiale nummer: 12EC2252NDS

Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Imprægnering	•
Udglætning	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	640
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Vægt i kg	51
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,11
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,33
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TEC225WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:


8 kg | DirectSensor | EcoDry-teknologi | FragranceDos | PerfectDry




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm