

TEC235WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A++ og fremragende Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Spar gennem hele tørretumblersens levetid – EcoDry-teknologi
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Bedste beskyttelse af rum og møbel – Bedste kondenseringsvirkning
- Nem betjening med en enkelt finger – DirectSensor

A++

EAN: 4002516480594 / Materiale nummer: 11876140 / Gammelt materiale nummer: 12EC2352NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre
Konstruktion	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Hvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Tørresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
Årligt strømforbrug i kWh	192
Programvarighed i standardprogram i min.	165
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,55
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
Tørreprogrammer	
Bomuld	•
Bomuld ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•

TEC235WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A++ og fremragende Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



EAN: 4002516480594 / Materiale nummer: 11876140 /

Gammelt materiale nummer: 12EC2352NDS

Ekspres	•
Jeans	•
Imprægnering	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	640
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Vægt i kg	51
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddel mængde i kg	0,11
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,33
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duffflakon	•
Værdibevis til en ekstra duffflakon	•

TEC235WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:


Med A++ og fremragende Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm