

TED275WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A++ og Miele@home - intelligent tøjpleje.



- Fleksibilitet og komfort med netværk – Miele@home
- EcoDry sørger for effektiv ydelse i hele tørretumblersens levetid
- FragranceDossørger for, at dit vasketøj dufter friskt efter tørring\*
- PerfectDry sørger for, at vasketøjet aldrig er for fugtigt eller for tørt
- Nem betjening med en enkelt finger – DirectSensor

\* Patent EP 2.431.516

**A++**

EAN: 4002516492122 / Materiale nummer: 11876510 /  
Gammelt materiale nummer: 12ED2752NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørretumbler	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
<b>Tørresultat</b>	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Mulighed for tilslutning til Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
Årligt strømforbrug i kWh	192
Programvarighed i standardprogram i min.	165
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,55
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
<b>Tørreprogrammer</b>	
Bomuld	•
Bomuld med pil	•
Strygelet	•
Finvask	•

TED275WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A++ og Miele@home - intelligent tøjpleje.



EAN: 4002516492122 / Materiale nummer: 11876510 /

Gammelt materiale nummer: 12ED2752NDS

Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
<b>Tilvalg tørring</b>	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
<b>Kvalitet</b>	
Softribber	•
<b>Sikkerhed</b>	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Vægt i kg	53
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmaengde i kg	0,11
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO <sub>2</sub> e	0,33
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Duftflakon	•

TED275WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:


Med A++ og Miele@home - intelligent tøjpleje.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm