

TSF763WP EcoSpeed&8kg  
T1-varmepumpetørretumbler:  
Med A+++ og DryCare 40 - effektiv og skånsom tørring.



- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask<sup>†</sup>
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter<sup>\*\*</sup>
- FragranceDos<sup>2</sup>sørger for, at dit vasketøj dufter friskt efter tørring<sup>\*\*\*</sup>
- EcoDry sørger for effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid
- Flexibilitet og komfort med netværk – Miele@home

<sup>†</sup> Ikke egnet til vask af uld eller silke.

<sup>\*\*</sup> Sammenlignet med Miele-tørretumblerne uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.

<sup>\*\*\*</sup> Patent EP 2.431.516



EAN: 4002516483663 / Materiale nummer: 11876670 /  
Gammelt materiale nummer: 12SF7632NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, kan udskiftes
Hængslingsside kan ændres	•
<b>Konstruktion</b>	
Variant	T1 White Edition
Varmpumpetørretumbler	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med hvid ring
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
<b>Tørreresultat</b>	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent tromlereversering	•
Godkendt hygiejne	•
Godkendt virus-hygiejne	•
<b>Skånsom tørvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Mulighed for tilslutning til Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	161
Programvarighed i standardprogram i min.	165
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,32
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•

TSF763WP EcoSpeed&8kg  
 T1-varmepumpetørretumbler:  
 Med A+++ og DryCare 40 - effektiv og skånsom tørring.



EAN: 4002516483663 / Materiale nummer: 11876670 /  
 Gammelt materiale nummer: 12SF7632NDS

<b>Tørreprogrammer</b>	
Bomuld	•
Bomuld med pil	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
<b>Tilvalg tørring</b>	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Softribber	•
<b>Sikkerhed</b>	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	56
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TSF763WP EcoSpeed&8kg  
T1-varmepumpetørretumbler:  
Med A+++ og DryCare 40 - effektiv og skånsom tørring.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm