

TCR790WP Eco&Steam&9kg
T1-varmepumpetørretumbler:
9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




- M Touch – enkel styring ved tryk eller swipe
- SteamCare udglatter og opfrisker, så du sparer tid på strygning
- SilenceDrum* reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask**
- Fuldstændig styring af din tørretumbler via appen Miele@home***

* Patent EP 4.163.433

** Ikke egnet til vask af uld eller silke.

*** Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516479017 / Materiale nummer: 11876860 /
Gammelt materiale nummer: 12CR7902NER

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre
Konstruktion	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Touchbetjening
Display	MTouch
Tørreresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•
Godkendt virus-hygiejne	•
Skånsom tøjvask	
SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af programforløb	Ja
Tørreassistent	•
Info-tekster	•
Favoritprogrammer	•
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
Akustikpakke til lave lyd niveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Mere økonomisk end grænseværdien (24) for energieffektivitetsklasse A+++	10%
Årligt strømforbrug i kWh	174
Programvarighed i standardprogram i min.	220
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	62
Kondensklasse	A

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516479017 / Materiale nummer: 11876860 /

Gammelt materiale nummer: 12CR7902NER

Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning 1,47

EcoFeedback	•
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
Tørreprogrammer	
Automatic plus	•
Bomuld	•
Bomuld med pil	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish silke	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Hovedpude almindelig	•
Hovedpude stor	•
Bomuld hygiejne	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Kurveprogram	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Finish damp	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Opfriskning	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054

TCR790WP Eco&Steam&9kg
 T1-varmepumpetørretumbler:
 9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516479017 / Materiale nummer: 11876860 /
 Gammelt materiale nummer: 12CR7902NER

Vægt i kg	62
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Indeholder fluoriserede drivhusgasser	•
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R134a
Kølemiddelmængde i kg	0,48
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	1430
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	686,00
Udskift pæren	Service

Medfølgende tilbehør

Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english (AU),
 english (CA), english (GB),
 english (US), español,
 français (CA), français
 (FR), hrvatski, italiano,
 magyar, nederlands, norsk,
 polski, portuguese, русский,
 română, slovenščina,
 slovenščina, srpski, suomi,
 svenska, türkçe, українська,
 čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?][?][?][?],
 [?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:


9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm