

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch - til de højeste krav.



- M Touch – enkel styring ved tryk eller swipe
- SteamFinishhudglatter og oprisker, så du sparer tid ved stryging
- SilenceDrum<sup>\*</sup> reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask<sup>\*\*</sup>
- Flexibilitet og komfort med netværk – Miele@home

<sup>\*</sup> Patent EP 4.163.433

<sup>\*\*</sup> Ikke egnet til vask af uld eller silke.



EAN: 4002516485094 / Materiale nummer: 11876870 /  
Gammelt materiale nummer: 12WR7802NER

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, kan udskiftes
Hængslingsside kan ændres	•
Konstruktion	
Variant	T1 White Edition
Varmpumpetørretumbler	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid med kromring
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Touchbetjening
Display	MTouch
Tørresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent tromlereversering	•
Godkendt hygiejne	•
Godkendt virus-hygiejne	•
Skånsom tøjvask	
SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Mulighed for tilslutning til Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af programforløb	Ja
Tørreassistent	•
Info-tekster	•
Favoritprogrammer	•
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
Akustikpakke til lave lyd niveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Mere økonomisk end grænseværdien (24) for energieffektivitetsklasse A+++	10%
Årligt strømforbrug i kWh	174
Programvarighed i standardprogram i min.	220
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	62
Kondensklasse	A

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch - til de højeste krav.



EAN: 4002516485094 / Materiale nummer: 11876870 /

Gammelt materiale nummer: 12WR7802NER

Strømförbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstört, med komplet fyldning 1,47

EcoFeedback	•
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
<b>Tørreprogrammer</b>	
Automatic plus	•
Bomuld	•
Bomuld med pil	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish silke	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Hovedpude almindelig	•
Hovedpude stor	•
Bomuld hygiejne	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Kurveprogram	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Finish damp	•
<b>Tilvalg tørring</b>	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Opfriskning	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvalitet</b>	
Softribber	•
<b>Sikkerhed</b>	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	62
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch - til de højeste krav.



EAN: 4002516485094 / Materiale nummer: 11876870 /

Gammelt materiale nummer: 12WR7802NER

Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Indeholder fluoriserede drivhusgasser	•
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R134a
Kølemiddelmængde i kg	0,48
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO <sub>2</sub> e	1430
Drivhuspotentiale produkt i CO <sub>2</sub> e	686,00
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch - til de højeste krav.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm