

TSA223WP Active

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A++ og fremragende Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Spar gennem hele tørretumblersens levetid – EcoDry-teknologi
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Bedste beskyttelse af rum og møbel – Bedste kondenseringsvirkning
- Nem betjening via sensortaster – EasyControl

**A++**

EAN: 4002516494249 / Materiale nummer: 11884090 /  
Gammelt materiale nummer: 12SA2232NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Kan underbygges	•
Dørhængsling	venstre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmpumpetørretumblere	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	lige
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	EasyControl gul
<b>Tørreresultat</b>	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	7,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
Årligt strømforbrug i kWh	208
Programvarighed i standardprogram i min.	155
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,70
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
<b>Tørreprogrammer</b>	
Bomuld	•
Bomuld ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•

TSA223WP Active

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A++ og fremragende Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



EAN: 4002516494249 / Materiale nummer: 11884090 /

Gammelt materiale nummer: 12SA2232NDS

Ekspres	•
Jeans	•
Imprægnering	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
<b>Tilvalg tørring</b>	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
<b>Kvalitet</b>	
Softribber	•
<b>Sikkerhed</b>	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder"	•
Kontrollampe "Rens filter"	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	640
Dybde ved åbnnet dør i mm	1054
Vægt i kg	56
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddel mængde i kg	0,11
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO <sub>2</sub> e	0,33
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Duffflakon	•
Værdibevis til en ekstra duffflakon	•

TSA223WP Active

T1-varmepumpetørretumbler:


Med A++ og fremragende Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm