

## PDR 518 ROP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med restfugtstyring M Select ROP til perfekte tørreresultater.



- Tromlevolumen 325.00 l , kapacitet 13.0 kg – 18.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Højeste energieffektivitet med Air Recycling
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse

EAN: 4002516473275 / Materiale nummer: 11901210 / Gammelt materiale nummer: 52518007EU

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	13,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	18,0
Tromlevolumen i l	325,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Fleksibel dørhængsel	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
<b>Effektdata</b>	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	18,20
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,53
Programvarighed i min.	24
Levetid i tørringsforløb	40000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Panel med let forståelige	•
<b>Standard ehtilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI
Ehtilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	18,00
Samlet tilslutning i kW	18,60
Sikring i A	35
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Ehtilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	27,00

## PDR 518 ROP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med restfugtstyring M Select ROP til perfekte tørreresultater.



EAN: 4002516473275 / Materiale nummer: 11901210 / Gammelt materiale nummer: 52518007EU

Samlet tilslutning i kW	28,20
Sikring i A	50
<b>Mål og vægt tørretumbler</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1400
Udvendigt mål, nettobredde i mm	906
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1035
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1526
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1125
Nettovægt i kg	173,5
Bruttovægt i kg	187
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1967
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	50 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	4,50
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
AirRecycling	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyling	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•