

## APWM 073

### Monteringsset doseringsadapter

til direkte tilsl. af doseringspumper, ø 6 mm, med en kapacitet på op til 9 kg.



- Egnet til slanger med diameter på 6 mm
- Til 9 kg Benchmark-vaskemaskiner
- Til 6 doseringstilslutninger

EAN: 4002516589921 / Materiale nummer: 11902700 /  
Gammelt materiale nummer: 59510073EU

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Produkt-/tilbehørskategori</b>	
PWM 509	•
PWM 909	•
<b>Produktkategori</b>	
Doseringssystem	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Kunststof
Farve	Hvid
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150
Nettovægt [kg]	0,08
Bruttovægt i kg	0,09