

PTD 901 [DOS]

Gennemstiksovpaskemaskine

med korte programvarigheder til store mængder service – med integreret dosering.



- Maks. rengøringskapacitet*: 1296 tallerkener/t
- Altid det rigtige program – servicespecifikke løsninger
- Nem og fleksibel betjening – full-touchdisplay
- Optimal arbejdsgang – kurveskubbesystem
- Optimal filtrering af sæbevandet – førsteklases filtersystem

* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtilførselstemperatur/elttilslutning) kan de angivne værdier variere.

EAN: 4002516485391 / Materiale nummer: 11917910 /
Gammelt materiale nummer: 61090103D

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Tankopvaskemaskine til gennemstik
Serie	Professional
Model	Performance
Skyllesystem	Tankopvaskemaskine til gennemstik
Antal skylle niveauer	1
Front	Rustfrit stål
Beholdervolumen i liter	35,0
Anvendelse	
Egnet til alders- og plejehjem	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til restaurationsbranchen	•
Egnet til hotelbranchen	•
Egnet til pensionater	•
Egnet til offentlig forplejning	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til uddannelsesinstitutioner	•
Egnet til fastfoodrestauranter	•
Egnet til idrætsklubber	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Cirkulationspumpe, Q _{max} i l/min.	300
Korteste programvarighed i sek.	50
Maksimal efterskyltemperatur i °C	90
Rengøringssevne tallerkener/t	1296
Rengøringssevne glas/t	3773
Rengøringssevne kurve/t	72
Levetid i vaskedyklusser	438000
Styring	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Full-touchdisplay
Maks. startforvalg til, at produktet er brugsklar, i timer	•
Opvaskeprogrammer [antal]	3
Visning af programforløb, farvet	•
Indstilleligt displaysprog	•
Standard elttilslutning	
Elttilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,20
Varmeeffekt for beholder i kW	2,50
Varmeeffekt for varmtvandsbeholder i kW	10,80
Samlet tilslutning i kW	9,10
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	3,50
Mulig spændingsvariant 1	
Elttilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	10,80

PTD 901 [DOS]

Gennemstiksoptvaskemaskine

med korte programvarigheder til store mængder service – med integreret dosering.



EAN: 4002516485391 / Materiale nummer: 11917910 /

Gammelt materiale nummer: 61090103D

Samlet tilslutning i kW	13,20
-------------------------	-------

Sikring i A	25
-------------	----

Mulig spændingsvariant 2	
---------------------------------	--

Eltilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
---------------	---------------------

Varmeeffekt i kW	11,70
------------------	-------

Samlet tilslutning i kW	14,70
-------------------------	-------

Sikring i A	32
-------------	----

Vandtilslutning/-afløb	
-------------------------------	--

Koldt eller varmt vand [antal]	1
--------------------------------	---

Tilløbsvandets maksimumtemperatur i °C	60
--	----

Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	1,00-6,00
-------------------------------------	-----------

Afløbspumpe	19
-------------	----

Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	65
--	----

Trykforøgerpumpe	•
------------------	---

Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	0,54
---	------

Vandforbrug pr. skylning i liter	2,20
----------------------------------	------

Vandtilløbslange, længde i cm	150
-------------------------------	-----

Vandafløbslange, længde i cm	150
------------------------------	-----

Mål og vægt	
--------------------	--

Maksimal højdejustering i mm	35,00
------------------------------	-------

Udvendige mål, med lukket emhætte, højde	1535
--	------

Udvendige mål med åben emhætte, højde i	2010
---	------

Udvendigt mål, nettobredde i mm	635
---------------------------------	-----

Udvendigt mål, nettodybde i mm	750
--------------------------------	-----

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1660
---------------------------------	------

Udvendigt mål, bruttbredde i mm	770
---------------------------------	-----

Udvendigt mål, bruttdybde i mm	880
--------------------------------	-----

Anvendeligt skyllerum, højde i mm	440
-----------------------------------	-----

Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	540
--	-----

Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	500
---	-----

Kapacitet opvaskebeholder, dybde i mm	550
---------------------------------------	-----

Indsatshøjde over gulvet i mm	850
-------------------------------	-----

Nettovægt [kg]	137
----------------	-----

Bruttovægt i kg	151
-----------------	-----

Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2026
--	------

Emissionsværdier	
-------------------------	--

Lydniveau på arbejdsplads	62 dB(A) re 20 µPa
---------------------------	--------------------

Programmer	
-------------------	--

Program til let snavs	•
-----------------------	---

Program til normal snavs	•
--------------------------	---

Program til kraftig snavs	•
---------------------------	---

Ekstraprogrammer	•
------------------	---

Service-specifik	•
------------------	---

Iblødsætning	•
--------------	---

Selvrensning	•
--------------	---

Afkalkning	•
------------	---

Grundrengøring	•
----------------	---

PTD 901 [DOS]

Gennemstiksovaskemaskine

med korte programvarigheder til store mængder service – med integreret dosering.



EAN: 4002516485391 / Materiale nummer: 11917910 /

Gammelt materiale nummer: 61090103D

Kurvedesign	
Uden kurveudstyr	•
Udstyr	
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til klarskyllemiddel	•
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til flydende vaskemiddel	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
Spulearmskontrol af alle arme	•
Manuel åbning af emhætte	•
Automatisk programstart efter lukning af emhætte	•
Justerbar sluts kyltemperatur	•
Justerbar skylletemperatur	•
Indstillelig skylletid	•
Varmegenvinding fra afløbsvandet	•
Temperaturvisning for beholder og varmtvandsbehold	•
Hygiejnisk tankbeholder	•
Roterende spulesystem (top + bund)	•
Højeffektivt filtersystem	•
Pumpe-beskyttelsesfilter	•
Omfattende tilbehør (ekstraudstyr)	•
Tilslutningsmuligheder	
Sugelanser til eksterne dunke [antal]	2
Normer og godkendelser	
CE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX5	•
EMS-beskyttelse	•
DIN EN 17735	•
DIN SPEC 10534	•
WRAS	•
UKCA	•