

## PTD 901 [DOS]

Gennemstiksvaskemaskine

med korte programvarigheder til store mængder service – med integreret dosering.



- Maks. rengøringskapacitet\*: 1296 tallerkener/t
- Altid det rigtige program – servicespecifikke løsninger
- Nem og fleksibel betjening – full-touchdisplay
- Optimal arbejdsgang – kurveskubbesystem
- Optimal filtrering af sæbevandet – førsteklasses filtersystem

\* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtilførselstemperatur/eltislutning) kan de angivne værdier variere.

EAN: 4002516485391 / Materiale nummer: 11917910 /

Gammelt materiale nummer: 61090103D

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Tankopvaskemaskine til gennemstik
Serie	Professional
Model	Performance
Skyllesystem	Tankopvaskemaskine til gennemstik
Antal skylle niveauer	1
Front	Rustfrit stål
Beholdervolumen i liter	35,0
Anvendelse	
Egnet til aldersdoms- og plejehjem	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til restaurationsbranchen	•
Egnet til hotelbranchen	•
Egnet til pensionater	•
Egnet til offentlig forplejning	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til uddannelsesinstitutioner	•
Egnet til fastfoodrestauranter	•
Egnet til idrætsklubber	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	300
Korteste programvarighed i sek.	50
Maksimal efterskyltemperatur i °C	90
Rengøringsevne tallerkener/t	1296
Rengøringsevne glas/t	3773
Rengøringsevne kurve/t	72
Levetid i vaskecykluser	438000
Styring	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Full-touchdisplay
Maks. startforvalg til, at produktet er brugsklart, i timer	•
Programmer [antal]	4
Visning af programforløb, farvet	•
Indstilleligt displaysprog	•
Standard eltislutning	
Eltislutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,20
Varmeeffekt for beholder i kW	2,50
Varmeeffekt for varmtvandsbeholder i kW	10,80
Samlet tilslutning i kW	9,10
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	3,50
Mulig spændingsvariant 1	
Eltislutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	10,80
Samlet tilslutning i kW	13,20
Sikring i A	25

## PTD 901 [DOS]

Gennemstiksvaskemaskine

med korte programvarigheder til store mængder service – med integreret dosering.



EAN: 4002516485391 / Materiale nummer: 11917910 /

Gammelt materiale nummer: 61090103D

<b>Mulig spændingsvariant 2</b>	
Eltilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	11,70
Samlet tilslutning i kW	14,70
Sikring i A	32
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt eller varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	1,00-6,00
Afløbspumpe	19
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	65
Trykforøgerpumpe	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	0,54
Vandforbrug pr. skylning i liter	2,20
Vandtilløbsslange, længde i cm	150
Vandafløbsslange, længde i cm	150
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendige mål, med lukket emhætte, højde	1535
Udvendige mål med åben emhætte, højde i	2010
Udvendigt mål, nettobredde i mm	635
Udvendigt mål, nettodybde i mm	750
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1660
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	770
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	880
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	440
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	540
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	500
Kapacitet opvaskebeholder, dybde i mm	550
Indsatshøjde over gulvet i mm	850
Nettovægt [kg]	137
Bruttovægt i kg	151
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2026
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	62 dB(A) re 20 µPa
<b>Programmer</b>	
Program til let snavs	•
Program til normal snavs	•
Program til kraftig snavs	•
Ekstraprogrammer	•
Service-specifik	•
Iblødsætning	•
Selvrensning	•
Afkalkning	•
Grundrengøring	•
<b>Kurvedesign</b>	
Uden kurveudstyr	•
<b>Udstyr</b>	
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til klarskyllemiddel	•
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til flydende vaskemiddel	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
Spulearmskontrol af alle arme	•

PTD 901 [DOS]

Gennemstiksopvaskemaskine

med korte programvarigheder til store mængder service – med integreret dosering.