

PTD 901 [DOS ECO}  
Gennemstiksoptvaskemaskine  
med udluftnings- og afløbsvandsvarmegenvinding – med integreret dosering.



- Maks. rengøringskapacitet\*: 1296 tallerkener/t
- 15 % lavere energiforbrug\*\* takket være energigenvinding
- Optimalt indeklima – inkl. dampaftræk
- Altid det rigtige program – servicespecifikke løsninger
- Nem og fleksibel betjening – full-touchdisplay

\* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtiløbstemperatur/elttilslutning) kan de angivne værdier variere.

\*\* Gælder for alle ECO-modeller, sammenlignet med modeller uden energigenvindingssystem.

EAN: 4002516485728 / Materiale nummer: 11917940 /  
Gammelt materiale nummer: 61090113D

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Tankopvaskemaskine til gennemstik
Serie	Professional
Model	Performanceeco
Skyllesystem	Tankopvaskemaskine til gennemstik
Antal skylle niveauer	1
Front	Rustfrit stål
Beholdervolumen i liter	35,0
Anvendelse	
Egnet til alders- og plejehjem	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til restaurationsbranchen	•
Egnet til hotelbranchen	•
Egnet til pensionater	•
Egnet til offentlig forplejning	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til uddannelsesinstitutioner	•
Egnet til fastfoodrestauranter	•
Egnet til idrætsklubber	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Cirkulationspumpe, Q <sub>max</sub> i l/min.	300
Korteste programvarighed i sek.	50
Maksimal efterskyltemperatur i °C	90
Rengøringsevne tallerkener/t	1296
Rengøringsevne glas/t	3773
Rengøringsevne kurve/t	72
Levetid i vaskecykluser	438000
Styring	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Full-touchdisplay
Maks. startforvalg til, at produktet er brugsklar, i timer	•
Opvaskeprogrammer [antal]	3
Visning af programforløb, farvet	•
Indstilleligt displaysprog	•
Standard elttilslutning	
Elttilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	6,90
Varmeeffekt for beholder i kW	2,50
Varmeeffekt for varmtvandsbeholder i kW	6,40
Samlet tilslutning i kW	7,90
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	3,50
Mulig spændingsvariant 1	
Elttilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	6,90

## PTD 901 [DOS ECO]

Gennemstiksovaskemaskine

med udluftnings- og afløbsvandsvarmegenvinding – med integreret dosering.



EAN: 4002516485728 / Materiale nummer: 11917940 /  
Gammelt materiale nummer: 61090113D

Samlet tilslutning i kW	10,20
Sikring i A	25
<b>Mulig spændingsvariant 2</b>	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	6,40
Samlet tilslutning i kW	6,90
Sikring i A	32
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1
Tilløbsvandets maksimumtemperatur i °C	20
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	1,50-6,00
Afløbspumpe	19
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	65
Trykforøgerpumpe	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	0,54
Vandforbrug pr. skylning i liter	2,20
Vandtilløbsslange, længde i cm	150
Vandafløbslange, længde i cm	150
<b>Mål og vægt</b>	
Maksimal højdejustering i mm	35,00
Udvendige mål, med lukket emhætte, højde	2175
Udvendige mål med åben emhætte, højde i	2175
Udvendigt mål, nettobredde i mm	635
Udvendigt mål, nettodybde i mm	750
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1910
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	770
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	880
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	440
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	540
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	500
Kapacitet opvaskebeholder, dybde i mm	550
Indsatshøjde over gulvet i mm	850
Nettovægt [kg]	156
Bruttovægt i kg	172
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2220
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	62 dB(A) re 20 µPa
<b>Programmer</b>	
Program til let snavs	•
Program til normal snavs	•
Program til kraftig snavs	•
Ekstraprogrammer	•
Service-specifik	•
Iblødsætning	•
Selvrensning	•
Afkalkning	•
Grundrengøring	•

## PTD 901 [DOS ECO]

Gennemstiksovaskemaskine

med udluftnings- og afløbsvandsvarmegenvinding – med integreret dosering.



EAN: 4002516485728 / Materiale nummer: 11917940 /

Gammelt materiale nummer: 61090113D

<b>Kurvedesign</b>	
Uden kurveudstyr	•
<b>Udstyr</b>	
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til klarskyllemiddel	•
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til flydende vaskemiddel	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
Spulearmskontrol af alle arme	•
Manuel åbning af emhætte	•
Automatisk programstart efter lukning af emhætte	•
Justerbar sluts skylstemperatur	•
Justerbar skylletemperatur	•
Indstillelig skylletid	•
Varmegenvinding fra afløbsvandet og afgangsluften	•
Dampaftræk	•
Temperaturvisning for beholder og varmtvandsbehold	•
Hygiejnisk tankbeholder	•
Roterende spulesystem (top + bund)	•
Højeffektivt filtersystem	•
Pumpe-beskyttelsesfilter	•
Fedtfiler	•
Omfattende tilbehør (ekstraudstyr)	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Sugelanser til eksterne dunke [antal]	2
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX5	•
EMS-beskyttelse	•
DIN EN 17735	•
DIN SPEC 10534	•
WRAS	•
UKCA	•