

G 7465 SCVi XXL AutoDos

Fuldintegreret opvaskemaskine XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Friskvandsopvaskemaskine – fra 6.0 l i Automatic-programmet
- Fleksibel og stabil anbringelse – ExtraComfort-kurvedesign



EAN: 4002516489009 / Materiale nummer: 11922770 /
Gammelt materiale nummer: 21746562NER

Konstruktion	
Fuldintegreret opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	CleanSteel/Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiefektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaueklasse	B
Lydniveau i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondens tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•
Hygiejne	•
SolarSpar	•

G 7465 SCVi XXL AutoDos
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL
 med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.




EAN: 4002516489009 / Materiale nummer: 11922770 /
 Gammelt materiale nummer: 21746562NER

Ekstra lydsvag 40 dB(A)	•
Maskinpleje	•
Tilvalg	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	EkstraComfort
Antal kuverter	14
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	845
Nichehøjde i mm maks.	910
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	845
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	120,5
Nettovægt i kg	49,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	12,0
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Medfølgende tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Voucher til 6 x PowerDisk	•


G 7465 SCVi XXL AutoDos

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)