

## G 7690 SCVi AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Automatisk døråbning efter 2 bankeslag – Knock2open
- Perfekt lys til nem opfyldning – BrilliantLight
- Fleksibel og sikker placering – MaxiComfort-kurvedesign



EAN: 4002516489139 / Materiale nummer: 11922800 /  
Gammelt materiale nummer: 21769062NER

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Konstruktion</b>                                   |                            |
| Fuldintegrerbar opvaskemaskine                        | •                          |
| 60 cm bred opvaskemaskine                             | •                          |
| <b>Design</b>   |                            |
| Betjeningspanelets farve                              | CleanSteel/Obsidiansort    |
| Betjeningspanel                                       | Fuldintegreret panel       |
| Betjeningsart   | Softkeys                   |
| Display   | Display med 1-linjes tekst |
| Displayfarve  | Hvid                       |
| MultiLingua   | •                          |
| <b>Komfort</b>  |                            |
| Netværkstilslutning med Miele@home                    | •                          |
| Automatisk dosering med PowerDisk                     | •                          |
| Knock2open  | •                          |
| Hjælp til lukning af døren                            | AutoClose                  |
| BrilliantLight  | •                          |
| Angivelse af resttid                                  | •                          |
| Startforvalg op til 24 timer                          | •                          |
| Funktionskontrol                                      | optisk og akustisk         |
| Indstilling af sprog i display                        | •                          |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                  |                            |
| Energieffektivitetsklasse (A-G)                       | A                          |
| Vandforbrug på program "Automatic" i l fra            | 6,0                        |
| Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter     | 8,4                        |
| Energiforbrug på program ECO i kWh                    | 0,54                       |
| Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh | 54                         |
| Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh | 0,29                       |
| ECO-programmets varighed i minutter                   | 230                        |
| Lydniveaurogklasse                                    | B                          |
| Lydniveau i dB(A)                                     | 41                         |
| EcoFeedback   | •                          |
| EcoPower-teknologi                                    | •                          |
| Godkendt hygiejne                                     | •                          |
| ThermoSpare®  | •                          |
| Halv fyldning   | •                          |
| <b>Resultat</b>                                       |                            |
| Friskvandsopvaskemaskine                              | •                          |
| SensorDry   | •                          |
| Turbo-termisk tørring med recirkulation               | •                          |
| Aktiv kondensløstørring                               | •                          |
| BrilliantGlassCare                                    | •                          |
| <b>Opvaskeprogrammer</b>                              |                            |
| QuickPowerWash  | •                          |
| ECO   | •                          |
| Automatic   | •                          |
| Intensiv 75°C   | •                          |
| PowerWash   | •                          |
| Automatic skåne                                       | •                          |
| Hygiejne  | •                          |

## G 7690 SCVi AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516489139 / Materiale nummer: 11922800 /  
Gammelt materiale nummer: 21769062NER

|  |   |
|--|---|
| SolarSpar  | •   |
| Ekstra lydsvag 39 dB(A)                              | •   |
| Pasta/paella   | •   |
| Uden overkurv 65°C                                   | •   |
| Ølglas, varm   | •   |
| Maskinpleje  | •   |
| <b>Tilvalg</b>                                       |   |
| AutoDos  | •   |
| IntenseZone  | •   |
| Ekspres  | •   |
| Opvask Plus  | •   |
| Ekstra tørt  | •   |
| <b>Kurvedesign</b>                                   |   |
| Bestikplacering                                      | 3D MultiFlex-bakke  |
| FlexCare-glasholder                                  | 4   |
| FlexCare-klaphylde                                   | 1   |
| Kurvedesign  | MaxiComfort   |
| Antal kuverter                                       | 14  |
| <b>Sikkerhed</b>                                     |   |
| Waterproof-system                                    | •   |
| Kontrolmeldinger i displayet for filter              | •   |
| <b>Tekniske data</b>                                 |   |
| Nichebredde i mm min.                                | 600   |
| Nichebredde i mm maks.                               | 600   |
| Nichehøjde i mm min.                                 | 805   |
| Nichehøjde i mm maks.                                | 870   |
| Nichedybde i mm                                      | 550   |
| Maskinbredde i mm                                    | 598   |
| Maskinhøjde i mm                                     | 805   |
| Maskindybde i mm                                     | 550   |
| Maskindybde i cm ved åben dør                        | 116,5   |
| Nettovægt i kg                                       | 48,0  |
| Samlet tilslutningsgværdi i kW                       | 2,00  |
| Spænding i V   | 230   |
| Sikring i A  | 10  |
| Antal faser  | 1   |
| Elektrisk frekvens standard                          | 50  |
| Vandtilførselsslængens længde i m                    | 1,50  |
| Vandafløbslængens længde i m                         | 1,50  |
| Ledningslængde i m                                   | 1,70  |
| Min. frontpladevægt i kg                             | 4,0   |
| Maks. frontpladevægt i kg                            | 11,0  |
| [kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]  | 7,0   |
| [kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.] | 14,0  |
| Udskift pæren  | Service   |
| <b>Tilgængelige displaysprog</b>                     |   |
| Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage          | dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>                          |   |
| 1 x PowerDisk  | •   |

G 7690 SCVi AutoDos K20

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516489139 / Materiale nummer: 11922800 /  
Gammelt materiale nummer: 21769062NER


Voucher til 6 x PowerDisk




G 7690 SCVi AutoDos K20

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)