

## G 7695 SCVi XXL AutoDos K20

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Automatisk døråbning efter 2 bankeslag – Knock2open
- Perfekt lys til nem opfyldning – BrilliantLight
- Fleksibel og sikker placering – MaxiComfort-kurvedesign



EAN: 4002516489146 / Materiale nummer: 11922810 /  
Gammelt materiale nummer: 21769562NER

Konstruktion	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Hjælp til lukning af døren	AutoClose
BrilliantLight	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaueffektivitet	B
Lydniveau i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensløstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•

## G 7695 SCVi XXL AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL


med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.




EAN: 4002516489146 / Materiale nummer: 11922810 /  
Gammelt materiale nummer: 21769562NER

Hygiejne	•
SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 39 dB(A)	•
Pasta/paella	•
Uden overkurv 65°C	•
Ølglas, varm	•
Maskinpleje	•
<b>Tilvalg</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvedesign</b>	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glassholder	4
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	MaxiComfort
Antal kuverter	14
<b>Sikkerhed</b>	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	845
Nichehøjde i mm maks.	910
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	845
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	120,5
Nettovægt i kg	49,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	12,0
Udskift pæren	Service
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
1 x PowerDisk	•
Voucher til 6 x PowerDisk	•

G 7695 SCVi XXL AutoDos K20  
Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL  
med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)