

## G 7417 SCU XXL AutoDos

Opvaskemaskine til underbygning XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Friskvandsopvaskemaskine – fra 6.0 l i Automatic-programmet
- Fleksibel og stabil anbringelse – ExtraComfort-kurvedesign



EAN: 4002516489238 / Materiale nummer: 11922900 /  
Gammelt materiale nummer: 21741737NER


Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål CleanSteel
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondens tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•
Hygiejne	•
SolarSpar	•



G 7417 SCU XXL AutoDos

Opvaskemaskine til underbygning XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm  
(installation drawing)