

G 7279 SCVi XXL Excellence  
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL  
 med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- Friskvandsopvaskemaskine – fra 6.0 l i Automatic-programmet
- Fleksibel og sikker placering – MaxiComfort-kurvedesign
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose



EAN: 4002516489276 / Materiale nummer: 11922940 /  
 Gammelt materiale nummer: 21727962NER

<b>Konstruktion</b>	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•
<b>Design</b>	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
<b>Resultat</b>	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Opvaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•
Ekstra lydsvag 40 dB(A)	•
Maskinpleje	•
<b>Tilvalg</b>	
IntenseZone	•


G 7279 SCVi XXL Excellence  
 Fuldintegreret opvaskemaskine XXL  
 med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



EAN: 4002516489276 / Materiale nummer: 11922940 /  
 Gammelt materiale nummer: 21727962NER

Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvedesign</b>	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	4
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	MaxiComfort
Antal kuverter	14
<b>Sikkerhed</b>	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	845
Nichehøjde i mm maks.	910
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	845
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	120,5
Nettovægt i kg	49,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	10,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	7,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	14,0
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en attraktiv pris	•

G 7279 SCVi XXL Excellence  
Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL  
med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)