

PDR 510 ROP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med restfugtstyring M Select ROP til perfekte tørreresultater.



- Tromlevolumen 180.00 l, kapacitet 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Materiale nummer: 11924260 / Gammelt materiale nummer: 52510001EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	10,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	10,0
Fyldningsforhold	1:18
Tromlevolumen i l	180,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	7,40
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,51
Programvarighed i min.	36
Styring	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Panel med let forståelige	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	7,94
Samlet tilslutning i kW	8,20
Sikring i A	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	763
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1215
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	760
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820

PDR 510 ROP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med restfugtstyring M Select ROP til perfekte tørreresultater.



EAN: 4002516491835 / Materiale nummer: 11924260 /
Gammelt materiale nummer: 52510001EU

Nettovægt i kg	72,0
Bruttovægt i kg	80
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	853
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	50 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,90
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•