

PDR 910 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



- Tromlevolumen 180.00 l, kapacitet 8.0 kg – 10.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet

EAN: 4002516491859 / Materiale nummer: 11924400 / Gammelt materiale nummer: 52910001EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:22,5	8,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	10,0
Tromlevolumen i l	180,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	7,40
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,51
Programvarighed i min.	36
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Standard ertilslutning	
Opvarmningsform	EI

PDR 910 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516491859 / Materiale nummer: 11924400 / Gammelt materiale nummer: 52910001EU

Eltilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	7,94
Samlet tilslutning i kW	8,20
Sikring i A	16
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	763
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1215
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	760
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	820
Nettovægt i kg	72,0
Bruttovægt i kg	80
Maksimal gulvbelastning i N	853
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	50 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,90
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tromlebelysning	•
Programvalg via farvesymboler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	90
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Kapacitet	
Beskyttelsesmasker [antal]	4
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Beskyttelsesjakker [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftøringsklude, 22 g [antal]	182
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	36

PDR 910 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516491859 / Materiale nummer: 11924400 /
Gammelt materiale nummer: 52910001EU

Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	66
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Sommerdækkener til heste [antal]	2

Normer og godkendelser

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•