

## PDR 910 [G]

Professionel aftrækstørretumbler, gasopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



- Tromlevolumen 180.00 l, kapacitet 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet

EAN: 4002516491897 / Materiale nummer: 11924480 / Gammelt materiale nummer: 52910010EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	10,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	10,0
Fyldningsforhold	1:18
Tromlevolumen i l	180,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	8,00
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,52
Programvarighed i min.	47
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Standard ertilslutning	
Opvarmningsform	Gas

## PDR 910 [G]

Professionel aftrækstørretumbler, gasopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516491897 / Materiale nummer: 11924480 / Gammelt materiale nummer: 52910010EU

Etilslutning	1N AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Varmeeffekt ved gas i kW	8,00
Samlet tilslutning i kW	0,32
Sikring i A	10
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	763
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1215
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	760
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	820
Nettovægt i kg	75,0
Bruttovægt i kg	83
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	883
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	50 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,90
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tromlebelysning	•
Programvalg via farvesymboler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraustyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyring	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraustyr)	•
<b>Kapacitet</b>	
Beskyttelsesmasker [antal]	4
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Beskyttelsesjakker [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftøringsklude, 22 g [antal]	182
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	36
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	66
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Sommerdækkener til heste [antal]	2
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•

PDR 910 [G]

Professionel aftrækstørretumbler, gasopvarmet  
med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.