

PWM 511 [EL DV]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet og M Touch Pro.



EAN: 4002516492221 / Materiale nummer: 11926550 / Gammelt materiale nummer: 51511015EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	11,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	11,0
Tromlevolumen i l	100
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,10
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,12
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,90
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,03
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	78,4
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,37
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	54
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	75,7
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,32
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	67,8
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,87
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	68,3
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,13

- Tromlevolumen 100 l, kapacitet 11.0 kg
- 14 % lavere vand- og 50 % lavere energiforbrug*
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 50 %**, g-faktor370
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

** Restfugtigheden opnås ved varmskyllning i sidste skyllning.

PWM 511 [EL DV]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet og M Touch Pro.



EAN: 4002516492221 / Materiale nummer: 11926550 /

Gammelt materiale nummer: 51511015EU

Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand 33

Restfugtighed ved skylning med koldt vand i % 54

Restfugtighed ved varmt sluts skyl i % 50

Centrifugeringshastighed i o/m 1100

g-faktor 370

Testede driftstimer 30000

Styring

Styringstype M Touch Pro

Programindstilling Programmerbar

Maks. startforvalg i timer Kan vælges frit

Resttidsvisning •

Visning af programforløb •

Indstilleligt displaysprog •

Grund-/målgruppeprogrammer

Grundprogrammer •

Programmer til hotel- og restaurationsbranchen •

Programmer til ældrecentre og plejehjem •

Programmer til facility management •

Programmer til møntvaskerier •

Egnet til kollegier og private boliger •

Programmer til tekstilrensning •

Programmer til vaskerier og rullestuer •

Programmer til håndværksvirksomheder •

Programmer til brandvæsenet og redningstjenester •

Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller •

Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler •

Programmer til sygehuse •

Programmer til fastfoodrestauranter •

Programmer til campingsteder •

Programmer til idrætsklubber •

Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer •

Programmer til privat husholdning •

Programmer til læge- og tandlægepraksisser •

Dosering

Sæbeskuffe Uden sæbeskuffe

Fleksibel doseringsadapter (ekstra) •

Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] 6

Registrering af manglende middel / tom beholder •

Standard eltillutning

Opvarmningsform EI

Eltillutning 3N AC 400V 50/60HZ

Varmeeffekt el i kW 7,95

Samlet tilslutning i kW 8,20

Sikring i A 16

Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal] 1x 1/2" med 3/4" forskruining

PWM 511 [EL DV]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet og M Touch Pro.



EAN: 4002516492221 / Materiale nummer: 11926550 /
Gammelt materiale nummer: 51511015EU

Varmt vand [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskruining
Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbsventil	DN 70
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	845
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1214
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	750
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	917
Nettovægt i kg	148,0
Bruttovægt i kg	161
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2577
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	61 dB(A) re 20 µPa
Varmafgivelse til rummet i MJ/t	2,80
Udstyr	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskyllning	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	91
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•