

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro, til Facility Management.



- Tromlevolumen 100 l, kapacitet 11,0 kg
- Optimal vask og forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 50 %, g-faktor 370
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

* Restfugtigheden opnås ved varmskyllning i sidste skyllning.

EAN: 4002516492245 / Materiale nummer: 11926570 / Gammelt materiale nummer: 51511034EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	11,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	11,0
Tromlevolumen i l	100
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til facility management	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,10
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,12
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,90
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,03
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	78,4
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	124,6
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,37
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	1,61
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	54
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	75,7
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	124,4
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,32
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min.	57
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	45
Restfugtighed ved skyllning med koldt vand i %	54
Restfugtighed ved varmt sluskyll i %	50
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	25
Centrifugeringshastighed i o/m	1100
g-faktor	370
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516492245 / Materiale nummer: 11926570 /

Gammelt materiale nummer: 51511034EU

Indstilleligt displaysprog

•

Grund-/målgruppeprogrammer

Grundprogrammer

•

Programmer til hotel- og restaurationsbranchen

•

Programmer til ældrecentre og plejehjem

•

Programmer til facility management

•

Programmer til møntvaskerier

•

Egnet til kollegier og private boliger

•

Programmer til tekstilrengøring

•

Programmer til vaskerier og rullestuer

•

Programmer til håndværksvirksomheder

•

Programmer til brandvæsenet og redningstjenester

•

Programmer til stutterier/hestepensioner/ridehaller

•

Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler

•

Programmer til sygehuse

•

Programmer til fastfoodrestauranter

•

Programmer til campingsteder

•

Programmer til idrætsklubber

•

Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer

•

Programmer til privat husholdning

•

Programmer til læge- og tandlægepraksisser

•

Dosering

Sæbeskuffe

3 rum

Patenteret doseringsadapter til flydende midler

•

Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]

6

Registrering af manglende middel / tom beholder

•

Standard etilslutning

Opvarmningsform

EI

Etilslutning

3N AC 400V 50/60HZ

Varmeeffekt el i kW

7,95

Samlet tilslutning i kW

8,20

Sikring i A

16

Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal]

1x 1/2" med 3/4" forskruining

Varmt vand [antal]

1x 1/2" med 3/4" forskruining

Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]

1 x 1/2" med 3/4" forskruining

Afløbspumpe

DN 22

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm

1020

Udvendigt mål, nettobredde i mm

700

Udvendigt mål, nettodybde i mm

818

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm

1214

Udvendigt mål, bruttobredde i mm

750

Udvendigt mål, bruttdybde i mm

917

Nettovægt i kg

148,0

Bruttovægt i kg

161

Maksimal gulvbelastning i N/m²

2577

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516492245 / Materiale nummer: 11926570 /
Gammelt materiale nummer: 51511034EU

Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	61 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,80
Udstyr	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Programvalg via farvesymboler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	91
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder/energistyling (ekstra)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Aftøringsklude, 22 g [antal]	255
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	46
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	40
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	73
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	52
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	70
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	45
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•