

## PWM 909 [EL DP DD ST]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, aftapningshane, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



- Tromlevolumen 80 l, kapacitet 9.0 kg
- 18 % lavere vand- og 45 % lavere energiforbrug\*
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 44 %\*\*, g-faktor 518
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

\* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

\*\* Restfugtigheden opnås ved varmskylling i sidste skylling.

EAN: 4002516492269 / Materiale nummer: 11926620 / Gammelt materiale nummer: 51909032EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	9,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Tromlevolumen i l	80
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,30
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,13
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,60
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,03
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	56,2
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,20
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	49
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	59,3
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,23
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	45

PWM 909 [EL DP DD ST]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, aftapningshane, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516492269 / Materiale nummer: 11926620 / Gammelt materiale nummer: 51909032EU

Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	49,7
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,82
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	52,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,14
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	32
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	47
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	44
Centrifugeringshastighed i o/m	1300
g-faktor	518
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
<b>Grund-/målgruppeprogrammer</b>	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til facility management	•
Programmer til møntvaskerier	•
Egnet til kollegier og private boliger	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til fastfoodrestauranter	•
Programmer til campingsteder	•
Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Programmer til privat husholdning	•
Programmer til læge- og tandlægepraksisser	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard elttilslutning</b>	
Opvarmingsform	EI
Elttilslutning	3N AC 400V 50HZ

PWM 909 [EL DP DD ST]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, aftapningshane, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.

EAN: 4002516492269 / Materiale nummer: 11926620 / Gammelt materiale nummer: 51909032EU

Varmeeffekt el i kW	7,95
Samlet tilslutning i kW	8,20
Sikring i A	16
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrunding
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrunding
Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskrunding
Afløbspumpe	DN 22
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	733
Udvendigt mål, nettodybde i mm	718
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1214
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	750
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	817
Nettovægt i kg	140,0
Bruttovægt i kg	152
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2421
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,30
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskyllning	•
EcoSpeed	•
Temperaturovervågning	•
Udtagssted for sæbevand	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	95
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Åndedrætsværn [antal]	13
Brandhjelme [antal]	2
Beskyttelsesdragter [antal]	1

PWM 909 [EL DP DD ST]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, aftapningshane, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516492269 / Materiale nummer: 11926620 / Gammelt materiale nummer: 51909032EU

Beskyttelsesjakker [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftøringsklude, 22 g [antal]	204
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	33
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	66
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	43
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	55
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	35
Sommerdækkener til heste [antal]	2

#### Normer og godkendelser

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•