

PDR 510 TOP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med betjeningsvenlig tidsstyring M Select TOP.



- Tromlevolumen 180.00 l, kapacitet 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet

EAN: 4002516494331 / Materiale nummer: 11927690 / Gammelt materiale nummer: 52510005EU

| Konstruktion og udførelse | |
|---|------------------------------|
| Konstruktion | Frontbetjent |
| Serie | Performance |
| Front | Rustfrit stål |
| Betjeningspanelets farve | Rustfrit stål |
| Kapacitet i kg | 10,0 |
| Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:22,5 | 18 (8,0) lb (kg) |
| Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18 | 10,0 |
| Fyldningsforhold | 1:18 |
| Tromlevolumen i l | 180,00 |
| Tørresystem | Udluftning |
| Døråbning [Ø] i mm | 440 |
| Døråbningsvinkel i grader | 180 |
| Dørens yderposition | venstre |
| SoftCare-tromle i rustfrit stål | Ja |
| Anvendelse | |
| Egnet til hoteller og restaurationsbranchen | • |
| Egnet til ældrecentre og plejehjem | • |
| Egnet til private boliger og kollegier | • |
| Egnet til tekstilrengøring | • |
| Egnet til vaskerier og rullestuer | • |
| Egnet til håndværksbranchen | • |
| Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner | • |
| Egnet til idrætsklubber | • |
| Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness | • |
| Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser | • |
| Egnet til offentlige institutioner | • |
| Effektdata | |
| Maksimal fordampningseffekt i l/t | 7,40 |
| Specifikt energiforbrug i kWh/kg | 0,51 |
| Programvarighed i min. | 36 |
| Styring | |
| Styringstype | M Select benchmark |
| Programindstilling | Indstilling defin. Parameter |
| Programindstilling | Tidsstyring |
| Maks. startforvalg i timer | 24 |
| Resttidsvisning | • |
| Panel med let forståelige | • |
| Standard ertilslutning | |
| Opvarmingsform | EI |
| Ertilslutning | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Varmeeffekt el i kW | 7,94 |
| Samlet tilslutning i kW | 8,20 |
| Sikring i A | 16 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 1020 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 700 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 763 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 1215 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 760 |

PDR 510 TOP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med betjeningsvenlig tidsstyring M Select TOP.



EAN: 4002516494331 / Materiale nummer: 11927690 /

Gammelt materiale nummer: 52510005EU

| | |
|--|--------------------|
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 820 |
| Nettovægt i kg | 72,0 |
| Bruttovægt i kg | 80 |
| Maksimal gulvbelastning i N/m ² | 853 |
| Emissionsværdier | |
| Lydniveau på arbejdsplads | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t | 3,90 |
| Udstyr | |
| Intelligent tromlereversering | • |
| Aksial luftstyring | • |
| Filter med stor overflade | • |
| SoftLift-ribber | • |
| Funktionen Skåne | • |
| Kommunikationsskakt | • |
| Tromlebelysning | • |
| Tilbehør, der er produktafhængigt | • |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Betalingsystem (ekstraudstyr) | • |
| Optisk grænseflade for serviceadgang | • |
| Frakobling ved spidsbelastning/energistyning | • |
| Wi-fi tørretumbler | • |
| Connector Box | • |
| LAN-modul (ekstraudstyr) | • |
| Normer og godkendelser | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | • |