

PDR 508 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 42 min.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Sprogneutralt panel med programvælger – M Select
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

C

EAN: 4002516514466 / Materiale nummer: 11930470 / Gammelt materiale nummer: 52508352DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrensning	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	5,50
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,42
Programvarighed i min.	42
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	42
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	37
Styring	
Styringstype	M Select
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•

PDR 508 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516514466 / Materiale nummer: 11930470 / Gammelt materiale nummer: 52508352DK

Standard ettilslutning	
Opvarmningsform	EI
Etilslutning	3N~ 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Etilslutning	230V~ 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	2,99
Samlet tilslutning i kW	3,24
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 2	
Etilslutning	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	16
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	717
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820
Nettovægt i kg	49,0
Bruttovægt i kg	55
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	920
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	0,76
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiklasse	C
Årligt elforbrug i kWh	609
Lydniveau ved standardprogram Bomuld, skabstørt med komplet fyldning i dB(a)	66
Standardprogrammets varighed i min.	54
Funktionsprincip	Udblæsningsluft
Kapacitet i kg	8,0
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•

PDR 508 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516514466 / Materiale nummer: 11930470 /

Gammelt materiale nummer: 52508352DK

Frakobling ved spidsbelastning/energistyning

•

Wi-fi-modul (ekstraudstyr)

•

WiFiConn@ct

•

Normer og godkendelser

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4

•

WEEE

•

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•