

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP-1]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe
specielt tilpasset til kravene inden for Facility Management. Kapacitet 8.0 kg.



- Tromlevolumen 73 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Sprogneutralt panel med programvælger – M Select
- Grundig vask – specialprogrammer til mopper og klude
- Bedst mulig smudsreduktion – patenteret tidlig afvanding*

* Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516543930 / Materiale nummer: 11947140 /
Gammelt materiale nummer: 51508162DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	73
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle af rustfrit stål med huller i tromlens bagvæg	•
Anvendelse	
Egnet til facility management	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,60
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l/kg	12,60
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,16
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh/kg	0,21
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,25
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	61,0
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	101,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,30
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	1,70
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	58,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,48
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	0,60
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	47
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	52
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	50
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	20
Centrifugeringshastighed i o/m	1400
g-faktor	535
Styring	
Styringstype	M Select
Programindstilling	Programmerbar

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP-1]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe specielt tilpasset til kravene inden for Facility Management. Kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516543930 / Materiale nummer: 11947140 / Gammelt materiale nummer: 51508162DK

Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Elttilslutning	3N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	4,60
Samlet tilslutning i kW	4,80
Sikring i A	10
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbspumpe med fin-filter	DN 22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	944
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	768
Nettovægt i kg	101,0
Bruttovægt i kg	105
Maksimal gulvbelastning i N	2820
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	≤70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylling	•
EcoSpeed	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Volumenstrømmåler	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP-1]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe specielt tilpasset til kravene inden for Facility Management. Kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516543930 / Materiale nummer: 11947140 / Gammelt materiale nummer: 51508162DK

Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Wi-fi	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
Kapacitet	
Aftøringsklude, 22 g [antal]	182
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	36
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	66
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•