

KS 4887 DD

Fritstående køleskab

med PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 og Click2open til maks. komfort.



- 5x længere frisk med aktiv befugtning – PerfectFresh Active
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Selv grebsfri produkter kan let åbnes med Click2open
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- Individuel højdejustering af dørhylde



EAN: 4002516515913 / Materiale nummer: 11949670 /  
Gammelt materiale nummer: 36488740EU1

<b>Konstruktion</b>	
Hængslingsside	til højre
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	sølv
Frontfarve	CleanSteel
Belysningsart	FlexiLight 2,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Active
Hjælp til døråbning	Click2open
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Præcis indstilling	Køletemperatur
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
Antal temperaturzoner	2
<b>Køleskab/-zone</b>	
Antal hylder	5
heraf delbare hylder (FlexiBoard)	1
deraf belyst	3
Antal PerfectFresh-skuffer	3
Tør bagvæggen	CleanSteel
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	4
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	134,00
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,36
<b>Tekniske data</b>	
Produktbredde i mm	600
Produkt højde i mm	1855
Produkt dybde i mm	675
Vægt in kg	76,8
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	387
heraf PerfectFresh-zone i liter	141
Nettokapacitet i alt i l	386
Lydniveaueffektivitet (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	34
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,0
Udsift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Æggebakke	•

KS 4887 DD

Fritstående køleskab

med PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 og Click2open til maks. komfort.



EAN: 4002516515913 / Materiale nummer: 11949670 /


Gammelt materiale nummer: 36488740EU1

Sorteringsboks PerfectFresh


## KS 4887 DD

Fritstående køleskab


med PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 og Click2open til maks. komfort.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote\*) (installation drawings)




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote\*) (installation drawings)




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (\*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (\*footnote)