

## PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, M Touch Pro, til Marine.



- Tromlevolumen 100 l, maksimal fyldningsmængde 11.0 kg
- 14 % lavere vand- og 50 % lavere energiforbrug\*
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 50 %\*\*, g-faktor370
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

\* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

\*\* Restfugtigheden opnås ved varmskylning i sidste skylning.

EAN: 4002516519775 / Materiale nummer: 11959810 / Gammelt materiale nummer: 51511013SOM

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	11,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	11,0
Tromlevolumen i l	100
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,10
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,12
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,90
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,03
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	78,4
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,37
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	57
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	75,7
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,32
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	52
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	67,8
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,87
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	68,3
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,13
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	33
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	54
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	50
Centrifugeringshastighed i o/m	1100
g-faktor	370
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit

## PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, M Touch Pro, til Marine.



EAN: 4002516519775 / Materiale nummer: 11959810 / Gammelt materiale nummer: 51511013SOM

Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
<b>Grund-/målgruppeprogrammer</b>	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til facility management	•
Programmer til møntvaskerier	•
Egnet til kollegier og private boliger	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til fastfoodrestauranter	•
Programmer til campingsteder	•
Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Programmer til privat husholdning	•
Programmer til læge- og tandlægepraksisser	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Opvarmningsform	El
Elttilslutning	3 AC 440V 60HZ
Varmeeffekt el i kW	6,05
Samlet tilslutning i kW	6,30
Sikring i A	16
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Elttilslutning	3 AC 480V 60HZ
Varmeeffekt i kW	7,20
Samlet tilslutning i kW	7,45
Sikring i A	16
<b>Mulig spændingsvariant 2</b>	
Elttilslutning	3 AC 400V 60 HZ
Varmeeffekt i kW	5,00
Samlet tilslutning i kW	5,25
Sikring i A	16
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining

## PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, M Touch Pro, til Marine.



EAN: 4002516519775 / Materiale nummer: 11959810 /

Gammelt materiale nummer: 51511013SOM

Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]

1 x 1/2" med 3/4" forskrning

Afløbspumpe

DN 22

### Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm

1020

Udvendigt mål, nettobredde i mm

700

Udvendigt mål, nettodybde i mm

818

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm

1214

Udvendigt mål, bruttbredde i mm

750

Udvendigt mål, bruttdybde i mm

917

Nettovægt i kg

154,0

Bruttovægt i kg

167

Maksimal gulvbelastning i N/m<sup>2</sup>

2636

### Emissionsværdier

Lydniveau på arbejdsplads

61 dB(A) re 20 µPa

Varmeafgivelse til rummet i MJ/t

2,80

### Udstyr

Tredimensionel ubalanceovervågning

•

Desinfektionsskylling

•

Temperaturovervågning

•

Specialvarmelegemer

•

Mængdeautomatik Plus

•

Volumenstrømmåler

•

Efterfyldning af tekstiler

•

Programvalg via farvesymboler

•

Tilbehør, der er produktafhængigt

•

### Effektivitet og bæredygtighed

Genbrugsandel i %

91

### Tilslutningsmuligheder

Betalingsystem (ekstraudstyr)

•

Optisk grænseflade for serviceadgang

•

Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)

•

LAN

•

Wi-fi

•

Connector Box

•

### Kapacitet

Syntetiske dyner [antal]

1

Syntetiske puder [antal]

2

Fjerdyner [antal]

1

Fjerpuder [antal]

2

### Normer og godkendelser

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4

•

WEEE

•

EAC

•

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•