

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus, frit programmerbar, til Marine.



- Tromlevolumen 80 l, kapacitet 9.0 kg
- 18 % lavere vand- og 45 % lavere energiforbrug\*
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 44 %\*\*, g-faktor 518
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

\* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

\*\* Restfugtigheden opnås ved varmskyning i sidste skyning.

EAN: 4002516519799 / Materiale nummer: 11959830 / Gammelt materiale nummer: 51909009SOM

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	9,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Tromlevolumen i l	80
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	•
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,30
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,13
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,60
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,03
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	56,2
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,20
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	49
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	59,3
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,23
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	45
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	49,7
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,82
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	52,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,14
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	32
Restfugtighed ved skyning med koldt vand i %	47
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	44
Centrifugeringshastighed i o/m	1300
g-faktor	518
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus, frit programmerbar, til Marine.



EAN: 4002516519799 / Materiale nummer: 11959830 /

Gammelt materiale nummer: 51909009SOM

Indstilleligt displaysprog

•

### Grund-/målgruppeprogrammer

Grundprogrammer

•

Programmer til hotel- og restaurationsbranchen

•

Programmer til ældrecentre og plejehjem

•

Programmer til facility management

•

Programmer til møntvaskerier

•

Egnet til kollegier og private boliger

•

Programmer til tekstilrengøring

•

Programmer til vaskerier og rullestuer

•

Programmer til håndværksvirksomheder

•

Programmer til brandvæsenet og redbningstjenester

•

Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller

•

Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler

•

Programmer til sygehuse

•

Programmer til fastfoodrestauranter

•

Programmer til campingsteder

•

Programmer til idrætsklubber

•

Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer

•

Programmer til privat husholdning

•

Programmer til læge- og tandlægepraksisser

•

### Dosering

Sæbeskuffe

3 rum

Fleksibel doseringsadapter (ekstra)

•

Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]

6

Registrering af manglende middel / tom beholder

•

### Standard eltilslutning

Opvarmningsform

EI

Eltilslutning

3 AC 440V 50HZ

Varmeeffekt i kW

6,05

Samlet tilslutning i kW

6,30

Sikring i A

16

### Mulig spændingsvariant 1

Eltilslutning

3 AC 480V 50HZ

Varmeeffekt i kW

7,20

Samlet tilslutning i kW

7,45

Sikring i A

16

### Mulig spændingsvariant 2

Eltilslutning

3 AC 400V 50 HZ

Varmeeffekt i kW

5,00

Samlet tilslutning i kW

5,25

Sikring i A

16

### Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal]

1x 1/2" med 3/4" forskrning

Varmt vand [antal]

1x 1/2" med 3/4" forskrning

Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]

1 x 1/2" med 3/4" forskrning

Afløbspumpe

DN 22

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus, frit programmerbar, til Marine.

EAN: 4002516519799 / Materiale nummer: 11959830 / Gammelt materiale nummer: 51909009SOM

<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	718
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1214
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	750
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	817
Nettovægt i kg	146,0
Bruttovægt i kg	158
Maksimal gulvbelastning i N	2480
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,30
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylling	•
EcoSpeed	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Effektiv centrifugering	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	95
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Åndedrætsværn [antal]	4
Brandhjelme [antal]	2
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Beskyttelsesjakker [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftørningsklude, 22 g [antal]	204
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	33
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	66
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	43
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	55

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus, frit programmerbar, til Marine.



EAN: 4002516519799 / Materiale nummer: 11959830 /

Gammelt materiale nummer: 51909009SOM

Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl] 35

Sommerdækkener til heste [antal] 2

#### Normer og godkendelser

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4

•

WEEE

•

EAC

•

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•