

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus, frit programmerbar, til Marine.



- Tromlevolumen 80 l, kapacitet 9.0 kg
- 18 % lavere vand- og 45 % lavere energiforbrug\*
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 44 %\*\*, g-faktor 518
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

\* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

\*\* Restfugtigheden opnås ved varmskylling i sidste skylling.

EAN: 4002516520214 / Materiale nummer: 11959850 / Gammelt materiale nummer: 51909018SOM

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	9,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Tromlevolumen i l	80
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	•
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,30
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,13
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,60
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,03
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	56,2
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,20
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	49
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	59,3
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,23
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	45
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	49,7
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,82
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	52,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,14
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	32
Restfugtighed ved skylling med koldt vand i %	47
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	44
Centrifugeringshastighed i o/m	1300
g-faktor	518
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus, frit programmerbar, til Marine.



EAN: 4002516520214 / Materiale nummer: 11959850 /

Gammelt materiale nummer: 51909018SOM

Indstilleligt displaysprog

•

### Grund-/målgruppeprogrammer

Grundprogrammer

•

Programmer til hotel- og restaurationsbranchen

•

Programmer til ældrecentre og plejehjem

•

Programmer til facility management

•

Programmer til møntvaskerier

•

Egnet til kollegier og private boliger

•

Programmer til tekstilrengøring

•

Programmer til vaskerier og rullestuer

•

Programmer til håndværksvirksomheder

•

Programmer til brandvæsenet og redningstjenester

•

Programmer til stutterier/hestepensioner/ridehaller

•

Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler

•

Programmer til sygehuse

•

Programmer til fastfoodrestauranter

•

Programmer til campingsteder

•

Programmer til idrætsklubber

•

Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer

•

Programmer til privat husholdning

•

Programmer til læge- og tandlægepraksisser

•

### Dosering

Sæbeskuffe

3 rum

Fleksibel doseringsadapter (ekstra)

•

Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]

6

Registrering af manglende middel / tom beholder

•

### Standard etilslutning

Opvarmningsform

EI

Etilslutning

3 AC 230V 60HZ

Varmeeffekt el i kW

7,95

Samlet tilslutning i kW

8,20

Sikring i A

20

### Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal]

1x 1/2" med 3/4" forskruining

Varmt vand [antal]

1x 1/2" med 3/4" forskruining

Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]

1 x 1/2" med 3/4" forskruining

Afløbspumpe

DN 22

### Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm

1020

Udvendigt mål, nettobredde i mm

700

Udvendigt mål, nettodybde i mm

718

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm

1214

Udvendigt mål, bruttobredde i mm

750

Udvendigt mål, bruttodybde i mm

817

Nettovægt i kg

140,0

Bruttovægt i kg

152

Maksimal gulvbelastning i N

2421

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus, frit programmerbar, til Marine.



EAN: 4002516520214 / Materiale nummer: 11959850 / Gammelt materiale nummer: 51909018SOM

<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	66 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,30
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylling	•
EcoSpeed	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Effektiv centrifugering	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	95
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Åndedrætsværn [antal]	4
Brandhjelme [antal]	2
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Beskyttelsesjakker [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftøringsklude, 22 g [antal]	204
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	33
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	66
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	43
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	55
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	35
Sommerdækkener til heste [antal]	2
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•