

PFD 100 SmartBiz
Fritstående opvaskemaskine
til anvendelser, hvor husholdningsopvaskemaskiner kommer til kort.



- Opvaskeydelse: 13 kuverter på blot 36 min*
- Alt bliver helt tørt – AutoOpen-tørring
- Intuitiv betjening takket være det overskuelige panel
- Utensilier fleksibel placering til optimale rengøringsresultater

* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtilførselstemperatur/eltilslutning) kan de angivne værdier variere.



EAN: 4002516523215 / Materiale nummer: 11962890 /
Gammelt materiale nummer: 61010000EP4

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående opvaskemaskine, frontbetjent
Serie	SmartBiz
Skyllesystem	Frontbetjent friskvandsopvaskemaskine
Antal skylle niveauer	2
Front	Brillanthvid
Låg	Kunststof
Sidevægge	Brillanthvid
Betjeningspanelets farve	CleanSteel
Anvendelse	
Egnet til pensionater	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til uddannelsesinstitutioner	•
Egnet til kontorer	•
Egnet til privat husholdning	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til idrætsklubber	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	75
Korteste programvarighed i min.	36
Maksimal efterskyltemperatur i °C	82
Rengøringssevne kuverter/charge	13
Levetid i vaskecykluser	12500
Miele Move	
Kan netværksforbindes med Miele MOVE	•
Styring	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Programtaster
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Opvaskeprogrammer [antal]	8
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Kontrollampe til filter	•
Standard ertilslutning	
Ertilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	1,90
Samlet tilslutning i kW	2,10
Sikring i A	10-16
Tilslutningsledningens længde i m	1,70
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt eller varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	1,00-10,00

PFD 100 SmartBiz
 Fritstående opvaskemaskine
 til anvendelser, hvor husholdningsopvaskemaskiner kommer til kort.



EAN: 4002516523215 / Materiale nummer: 11962890 /
 Gammelt materiale nummer: 61010000EP4

Afløbspumpe	22
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	100
Integreret afkalkningsmiddel	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	6,50
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Vandtilførselsslange, længde i cm	150
Vandafledningslange, længde i cm	150
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	845
Udvendigt mål med topplade, højde i mm	845
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	600
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	970
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	690
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	540
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	510
Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm	450
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	450
Indsatshøjde over gulvet i mm	210
Nødvendig nichebredde i mm	600
Nettovægt [kg]	56
Bruttovægt i kg	64
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1000
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	33 dB(A) re 20 µPa
Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW	0,0
Programmer	
Universal	•
Kort	•
Hygiejne	•
Koldt/afskylning	•
Glas	•
Plastservice	•
Strømbesparende/Eco	•
Intensiv	•
Kurvedesign	
Kurveudstyr Comfort	•
FlexCare glas- og kophylde [antal]	2
Bestikkurv	•
Højdeindstillelig overkurv	•
Kan kombineres med APFD 210-flaskekurv	•
Udstyr	
Tørring	Aktiv kondensløstørring, Forlænget tørring, AutoOpen-tørring
1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
AutoClose	•

PFD 100 SmartBiz

Fritstående opvaskemaskine

til anvendelser, hvor husholdningsopvaskemaskiner kommer til kort.



EAN: 4002516523215 / Materiale nummer: 11962890 /

Gammelt materiale nummer: 61010000EP4

EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Børnesikring	•
Justerbar slutsylstemperatur	•
Optisk grænseflade	•
SmartStart	•
FlexiTimer med EcoStart	•
Wi-fi	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Kapacitet for ECO-programmet i antal kuverter	13
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug for ECO-programmet pr. 100 skyl i kWh	93
Vandforbrug for ECO-programmet pr. programafvikling i liter	12,0
Lydniveaunklasse (A-D)	C
Lydniveau i dB(A) re1pW	46
Programvarighed for ECO-programmet i min.	250
Tilslutningsmuligheder	
Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel	•
Normer og godkendelser	
CE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
VDE	•
EMS-beskyttelse	•
EN 1717	•