

PDR 910 [EL SOM]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro, til skibe.



- Tromlevolumen 180.00 l, kapacitet 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet

EAN: 4002516523369 / Materiale nummer: 11966870 / Gammelt materiale nummer: 52910012SOM

| Konstruktion og udførelse | |
|---|----------------------|
| Konstruktion | Frontbetjent |
| Serie | Performance Plus |
| Front | Rustfrit stål |
| Betjeningspanelets farve | Rustfrit stål |
| Kapacitet i kg | 10,0 |
| Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:22,5 | 18 (8,0) lb (kg) |
| Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18 | 10,0 |
| Fyldningsforhold | 1:18 |
| Tromlevolumen i l | 180,00 |
| Tørresystem | Udluftning |
| Døråbning [Ø] i mm | 440 |
| Døråbningsvinkel i grader | 180 |
| Dørens yderposition | venstre |
| SoftCare-tromle i rustfrit stål | Ja |
| Anvendelse | |
| Egnet til offshore-forhold | • |
| Egnet til skibsfarten | • |
| Effektdata | |
| Maksimal fordampningseffekt i l/t | 7,40 |
| Specifikt energiforbrug i kWh/kg | 0,51 |
| Programvarighed i min. | 44 |
| Styring | |
| Styringstype | M Touch Pro |
| Programindstilling | Programmerbar |
| Programindstilling | Restfugtighedsstyret |
| Maks. startforvalg i timer | 24 |
| Resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | • |
| Indstilleligt displaysprog | • |
| Standard eltilslutning | |
| Opvarmningsform | EI |
| Eltilslutning | 3 AC 440V 50/60HZ |
| Varmeeffekt el i kW | 5,18 |
| Samlet tilslutning i kW | 5,50 |
| Sikring i A | 10 |
| Mulig spændingsvariant 1 | |
| Eltilslutning | 3 AC 480V 50/60HZ |
| Varmeeffekt i kW | 6,14 |
| Samlet tilslutning i kW | 6,40 |
| Sikring i A | 10 |
| Mulig spændingsvariant 2 | |
| Eltilslutning | 3 AC 400V 50/60HZ |
| Varmeeffekt i kW | 4,26 |
| Samlet tilslutning i kW | 4,60 |
| Sikring i A | 10 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 1020 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 700 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 763 |

PDR 910 [EL SOM]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro, til skibe.



EAN: 4002516523369 / Materiale nummer: 11966870 / Gammelt materiale nummer: 52910012SOM

| | |
|--|--------------------|
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm | 1215 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 760 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 820 |
| Nettovægt i kg | 72,0 |
| Bruttovægt i kg | 80 |
| Maksimal gulvbelastning i N/m ² | 853 |
| Emissionsværdier | |
| Lydniveau på arbejdsplads | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t | 3,90 |
| Udstyr | |
| Intelligent tromlereversering | • |
| Aksial luftstyring | • |
| Filter med stor overflade | • |
| PerfectDry | • |
| SoftLift-ribber | • |
| Funktionen Skåne | • |
| Kommunikationsskakt | • |
| Tromlebelysning | • |
| Programvalg via farvesymboler | • |
| Tilbehør, der er produktafhængigt | • |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Betalingsystem (ekstraudstyr) | • |
| Optisk grænseflade for serviceadgang | • |
| Frakobling ved spidsbelastning/energistyning | • |
| Wi-fi tørretumbler | • |
| Connector Box | • |
| LAN-modul (ekstraudstyr) | • |
| Kapacitet | |
| Beskyttelsesmasker [antal] | 4 |
| Beskyttelsesdragter [antal] | 1 |
| Beskyttelsesjakker [antal] | 2 |
| Syntetiske dyner [antal] | 1 |
| Syntetiske puder [antal] | 2 |
| Fjerdyner [antal] | 1 |
| Fjerpuder [antal] | 2 |
| Aftøringsklude, 22 g [antal] | 182 |
| Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal] | 42 |
| Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal] | 36 |
| Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal] | 66 |
| Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal] | 47 |
| Sommerdækkener til heste [antal] | 2 |
| Normer og godkendelser | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 | • |
| WEEE | • |
| EAC | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | • |