

B 4847 FashionMaster  
Dampstrygesystem  
med display og ekstra steamer til de bedste strygeresultater med stor komfort.



- Jævn dampfordeling – Miele-strygesål
- Høj kvalitetsstrygning med damptryk på 4.0 bar
- Bekvem montering og afmontering – 1-2-lift-systemet
- Bedste strygeresultater med detaktive strygebord
- Bekvem glatning af hængende tekstiler – Steamer

EAN: 4002516527145 / Materiale nummer: 11978080 /  
Gammelt materiale nummer: 13484721NER

<b>Design</b>	
Farve, produkt	antracit/lotushvid
Farve, strygebetræk	Brombærød
<b>Perfekt strygeoplevelse</b>	
Strygesål med special overfladestruktur	•
Damptryk i bar	4,0
Dampmængde i g/min.	100
Vertikaldamp	•
Dampfunktion mulig fra temperaturtrin	2
Dampfunktion	•
Kontinuerlig damp	•
Steamer	•
Blæsefunktion	•
Sugefunktion	•
2. blæseeffektrin	•
Non-stick-sål	•
Godkendt virus-hygiejne	•
<b>Tidsbesparende stryging</b>	
Kapacitet vandbeholder i l	1,25
Aftagelig vandbeholder	•
Vandbeholder er nem at tage af for påfyldning	•
Strygning af flere lag	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
All-in-one	•
1-2-lift-system	•
Trinløs højdeindstilling med gastrykfjeder i mm	830-1020
Hjul skånsomme mod gulv	•
Strygebord med komfort-zone	•
Automatisk til- og frakobling af blæser	•
Memoryfunktion, blæser	•
Flere sprog	•
Automatisk første ibrugtagning	•
Automatisk afkalkning	•
Automatisk skylning	•
Opbevaringsrum til strygejern	•
Opbevaringsrum til ledning og tilbehør	•
<b>Sikkerhed</b>	
CoolDown-funktion	•
Auto-Off-funktion	•
<b>Technical data</b>	
Mål i mm (bredde)	470
Mål i mm (højde)	970
Mål i mm (dybde)	1480
Mål i mm (bredde), sammenklappet	470
Mål i mm (højde), sammenklappet	1280
Mål i mm (dybde), sammenklappet	370
<b>Tekniske data</b>	
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
SoftCare-strygesål	•

B 4847 FashionMaster  
Dampstrygesystem  
med display og ekstra steamer til de bedste strygeresultater med stor komfort.



EAN: 4002516527145 / Materiale nummer: 11978080 /  
Gammelt materiale nummer: 13484721NER

Steamer

Premium strygebetræk

Holder til dampslange

Teststickers til bestemmelse af vandhårdhed

Afkalkningstabs

#### Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

•	
•	
•	
•	
•	
•	
	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,