

KDN 7724 E Active
Køle-/fryseskab, indbygning
med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning og NoFrost.



- 2 skuffer, en med justerbar luftfugtighed – DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Hurtig nedkøling af madvarerne med SuperKøl



EAN: 4002516531890 / Materiale nummer: 11990710 /
Gammelt materiale nummer: 38772450EU1

Produktkategori	
Køle-/fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingside	til højre
Hængslingside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Friskhedssystem	DailyFresh
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	EasyControl
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	2
Party-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylde	4
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylde	3
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	3
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug pr. år i kWh	233,97
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,64
Sikkerhed	
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	568
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1780
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	541
Produkthøjde i mm	1772
Produktdybde i mm	548
Vægt in kg	51,6
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler


KDN 7724 E Active
Køle-/fryseskab, indbygning
med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning og NoFrost.




EAN: 4002516531890 / Materiale nummer: 11990710 /
Gammelt materiale nummer: 38772450EU1

Maks. dørfrontvægt køledel i kg	15
Maks. dørfrontvægt frysedel i kg	15
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	184
4-stjernet fryseboks	76
Nettokapacitet i alt i l	260
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	4,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) rø1pW	35
Strømforbrug i milliampere (mA)	1000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50
Ledningslængde i m	2,3
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•


KDN 7724 E Active
 Køle-/fryseskab, indbygning
 med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning og NoFrost.



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,
 KDN7714E, KDN7724E Active, side view (installation
 drawings)



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,
 KDN7714E, KDN7724E Active, built-in (footnote*)
 (installation drawings)



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E,
 KDN7724E Active, installation (footnote*) (installation
 drawings)