

PDW 909 [EL DP DD]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads.



- Tromlevolumen 80 l hhv. 180 l l, kapacitet 2 x 9.0 kg
- 18 % lavere vand- og 45 % lavere energiforbrug*
- Ergonomisk – centralt placeret styring M Touch Pro (Plus)
- Større mængder vasketøj – meget korte programvarigheder
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516532484 / Materiale nummer: 11994110 / Gammelt materiale nummer: 51909516EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, søjle
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Kapacitet for vaskemaskine i kg	9,0
Kapacitet for tørretumbler i kg	9,0
Fyldningsforhold for vaskemaskine	1:9
Fyldningsforhold for tørretumbler	1:20
Tromlevolumen for vaskemaskine i l	80
Tromlevolumen for tørretumbler i l	180
Tørresystem	Udluftning
Døråbning for vaskemaskine [Ø] i mm	370
Døråbning for tørretumbler [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	Vask t.h./tørring t.v.
Automatisk døråbning	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug i l/kg	6,60
Specifikt energiforbrug for vaskemaskine i kWh/kg	0,03
Programvarighed for vaskemaskine i min.	45
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	47
Restfugtighed ved skylning med varmt vand i %	44
Centrifugeringshastighed for vaskemaskine i omd./min.	1300
g-faktor for vaskemaskine	518
Styring	
Styringsvariant vaskemaskine	M Touch Pro Plus
Styringsvariant tørretumbler	M Touch Pro
Programmerbarhed vaskemaskine	Frei Programmierbar
Programmerbarhed tørretumbler	Programmierbar
Maks. forvalg i timer vaskemaskine	Frei wählbar
Maks. forvalg i timer tørretumbler	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•

PDW 909 [EL DP DD]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads.



EAN: 4002516532484 / Materiale nummer: 11994110 /

Gammelt materiale nummer: 51909516EU

Indstilleligt displaysprog

•

Grund-/målgruppeprogrammer

Grundprogrammer

•

Programmer til hotel- og restaurationsbranchen

•

Programmer til ældrecentre og plejehjem

•

Programmer til møntvaskerier

•

Programmer til kollegier og private boliger

•

Programmer til tekstilrengøring

•

Programmer til vaskerier og rullestuer

•

Programmer til håndværksvirksomheder

•

Programmer til brandvæsenet og redningstjenester

•

Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler

•

Programmer til sygehuse

•

Programmer til campingsteder

•

Programmer til idrætsklubber

•

Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer

•

Programmer til privat husholdning

•

Programmer til læge- og tandlægepraksisser

•

Dosering for vaskemaskine

Sæbeskuffe

3 rum

Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]

6

Registrering af manglende midler

•

Standard eltilslutning

Opvarmningstype, vaskemaskine

EI

Opvarmningstype, tørretumbler

EI

Eltilslutning, vaskemaskine

3 N AC 400 V 50 Hz

Varmeeffekt for vaskemaskine i kW

7,95

Samlet tilslutning for vaskemaskine i kW

8,20

Sikring for vaskemaskine i A

16,0

Eltilslutning, tørretumbler

3 N AC 400 V 50 Hz

Varmeeffekt for tørretumbler i kW

7,94

Samlet tilslutning for tørretumbler i kW

8,20

Sikring for tørretumbler i A

16,0

Mulige spændingsvarianter

Eltilslutning, vaskemaskine

3 N AC 400 V 50 Hz

Varmeeffekt for vaskemaskine i kW

7,95

Samlet tilslutning for vaskemaskine i kW

8,20

Sikring for vaskemaskine i A

16,0

Eltilslutning, tørretumbler

3 N AC 400 V 50 Hz

Varmeeffekt for tørretumbler i kW

7,94

Samlet tilslutning for tørretumbler i kW

8,20

Sikring for tørretumbler i A

16,0

Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal]

1x 1/2" med 3/4" forskruining

Varmt vand [antal]

1x 1/2" med 3/4" forskruining

Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]

1 x 1/2" med 3/4" forskruining

Afløbspumpe

DN 22

PDW 909 [EL DP DD]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads.

EAN: 4002516532484 / Materiale nummer: 11994110 / Gammelt materiale nummer: 51909516EU

Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1940
Udvendigt mål, nettobredde i mm	692
Udvendigt mål, nettodybde i mm	761
Nettovægt i kg	208,0
Bruttovægt i kg	232,0
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	3235
Nettovægt i kg	139,00
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	63 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet for vaskemaskine i MJ/t	3,00
Varmeafgivelse til rummet for tørretumbler i MJ/t	1,62
Udstyr	
Desinfektionsskyllning for vaskemaskine	•
Temperaturovervågning for vaskemaskine	•
Flowmeter for vaskemaskine	•
Specialvarmelegemer	•
Intelligent tromlereversering for tørretumbler	•
Aksial luftføring	•
Filter med stor overflade, tørretumbler	•
PerfectDry-tørretumbler	•
SoftLift-ribber, tørretumbler	•
Funktionen Skåne, tørretumbler	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyling (ekstraudstyr)	•
LAN vaskemaskine	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Åndedrætsværn [antal]	13
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Indsats til overtøj [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftørningsklude, 22 g [antal]	204
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	33
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Sommerdækkener til heste [antal]	2
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•

PDW 909 [EL DP DD]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe
til vask/tørring på mindst mulig plads.



EAN: 4002516532484 / Materiale nummer: 11994110 /

Gammelt materiale nummer: 51909516EU

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•