

PDW 909 [EL DP DD]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads.



- Tromlevolumen 80 l hhv. 180 l l, kapacitet 2 x 9.0 kg
- 18 % lavere vand- og 45 % lavere energiforbrug*
- Ergonomisk – centralt placeret styring M Touch Pro (Plus)
- Større mængder vasketøj – meget korte programvarigheder
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516532484 / Materiale nummer: 11994110 / Gammelt materiale nummer: 51909516EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, søjle
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Kapacitet for vaskemaskine i kg	9,0
Kapacitet for tørretumbler i kg	9,0
Fyldningsforhold for vaskemaskine	1:9
Fyldningsforhold for tørretumbler	1:20
Tromlevolumen for vaskemaskine i l	80
Tromlevolumen for tørretumbler i l	180
Tørresystem	Udluftning
Døråbning for vaskemaskine [Ø] i mm	370
Døråbning for tørretumbler [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	Vask t.h./tørring t.v.
Automatisk dørås	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug i l/kg	6,60
Specifikt energiforbrug for vaskemaskine i kWh/kg	0,03
Specifikt energiforbrug for tørretumbler i kWh/kg	0,51
Maksimal fordampningseffekt for tørretumbler i l/t	7,4 l
Programvarighed for vaskemaskine i min.	45
Programvarighed for tørretumbler i min.	44
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	47
Restfugtighed ved skylning med varmt vand i %	44
Centrifugeringshastighed for vaskemaskine i omd./min.	1300
g-faktor for vaskemaskine	518
Styring	
Styringsvariant vaskemaskine	M Touch Pro Plus
Styringsvariant tørretumbler	M Touch Pro
Programmerbarhed vaskemaskine	Frei Programmierbar
Programmerbarhed tørretumbler	Programmierbar
Maks. forvalg i timer vaskemaskine	Frei wählbar

PDW 909 [EL DP DD]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads.



EAN: 4002516532484 / Materiale nummer: 11994110 / Gammelt materiale nummer: 51909516EU

Maks. forvalg i timer tørretumbler	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til møntvaskerier	•
Programmer til kollegier og private boliger	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til campingsteder	•
Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Programmer til privat husholdning	•
Programmer til læge- og tandlægepraksisser	•
Dosering for vaskemaskine	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende midler	•
Standard etilslutning	
Opvarmningstype, vaskemaskine	EI
Opvarmningstype, tørretumbler	EI
Etilslutning, vaskemaskine	3 N AC 400 V 50 Hz
Varmeeffekt for vaskemaskine i kW	7,95
Samlet tilslutning for vaskemaskine i kW	8,20
Sikring for vaskemaskine i A	16,0
Etilslutning, tørretumbler	3 N AC 400 V 50 Hz
Varmeeffekt for tørretumbler i kW	7,94
Samlet tilslutning for tørretumbler i kW	8,20
Sikring for tørretumbler i A	16,0
Mulige spændingsvarianter	
Etilslutning, vaskemaskine	3 N AC 400 V 50 Hz
Varmeeffekt for vaskemaskine i kW	7,95
Samlet tilslutning for vaskemaskine i kW	8,20
Sikring for vaskemaskine i A	16,0
Etilslutning, tørretumbler	3 N AC 400 V 50 Hz
Varmeeffekt for tørretumbler i kW	7,94
Samlet tilslutning for tørretumbler i kW	8,20
Sikring for tørretumbler i A	16,0
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining

PDW 909 [EL DP DD]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe til vask/tørring på mindst mulig plads.

EAN: 4002516532484 / Materiale nummer: 11994110 /

Gammelt materiale nummer: 51909516EU

Varmt vand [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskruining
Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbspumpe	DN 22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1940
Udvendigt mål, nettobredde i mm	692
Udvendigt mål, nettodybde i mm	761
Nettovægt i kg	208,0
Bruttovægt i kg	232,0
Maksimal gulvbelastning i N	3235
Nettovægt i kg	139,00
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	63 dB(A) re 20 µPa
Varmafgivelse til rummet for vaskemaskine i MJ/t	3,00
Varmafgivelse til rummet for tørretumbler i MJ/t	1,62
Udstyr	
Desinfektionsskylling for vaskemaskine	•
Temperaturovervågning for vaskemaskine	•
Flowmeter for vaskemaskine	•
Specialvarmelegemer	•
Intelligent tromlereversering for tørretumbler	•
Aksial luftføring	•
Filter med stor overflade, tørretumbler	•
PerfectDry-tørretumbler	•
SoftLift-ribber, tørretumbler	•
Funktionen Skåne, tørretumbler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
LAN vaskemaskine	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Åndedrætsværn [antal]	4
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Indsats til overtøj [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftørningsklude, 22 g [antal]	204
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	33
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Sommerdækkener til heste [antal]	2
Normer og godkendelser	
CE	•

PDW 909 [EL DP DD]

Professional vaske-/tørresøjle, elopvarmet, med afløbspumpe
til vask/tørring på mindst mulig plads.



EAN: 4002516532484 / Materiale nummer: 11994110 /
Gammelt materiale nummer: 51909516EU

VDE-EMC

VDE

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4

WEEE

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•

•

•

•

•