

PWM 509 [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516539841 / Materiale nummer: 12004750 /
Gammelt materiale nummer: 51509001EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	9,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Tromlevolumen i l	80
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,80
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,14
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,03
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	61,3
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,30
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	54
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	64,6
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,30
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	54,2
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,90
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	56,7
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,20

- Tromlevolumen 80 l, maksimal fyldningsmængde 9.0 kg
- 14 % lavere vand- og 50 % lavere energiforbrug*
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 48 %**, g-faktor441
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

** Restfugtigheden opnås ved varmskyllning i sidste skyllning.

PWM 509 [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516539841 / Materiale nummer: 12004750 /

Gammelt materiale nummer: 51509001EU

Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand 32

Restfugtighed ved skylning med koldt vand i % 47

Restfugtighed ved varmt sluts skyl i % 48

Centrifugeringshastighed i o/m 1200

g-faktor 441

Testede driftstimer 30000

Styring

Styringstype M Touch Pro

Programindstilling Programmerbar

Maks. startforvalg i timer Kan vælges frit

Resttidsvisning •

Visning af programforløb •

Indstilleligt displaysprog •

Grund-/målgruppeprogrammer

Grundprogrammer •

Programmer til hotel- og restaurationsbranchen •

Programmer til ældrecentre og plejehjem •

Programmer til facility management •

Programmer til møntvaskerier •

Egnet til kollegier og private boliger •

Programmer til tekstilrensning •

Programmer til vaskerier og rullestuer •

Programmer til håndværksvirksomheder •

Programmer til brandvæsenet og redningstjenester •

Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller •

Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler •

Programmer til sygehuse •

Programmer til fastfoodrestauranter •

Programmer til campingsteder •

Programmer til idrætsklubber •

Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer •

Programmer til privat husholdning •

Programmer til læge- og tandlægepraksisser •

Dosering

Sæbeskuffe 3 rum

Fleksibel doseringsadapter (ekstra) •

Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] 6

Registrering af manglende middel / tom beholder •

Standard eltillutning

Opvarmingsform EI

Eltillutning 3N AC 400V 50HZ

Varmeeffekt el i kW 7,95

Samlet tilslutning i kW 8,20

Sikring i A 16

Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal] 1x 1/2" med 3/4" forskruining

PWM 509 [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe med sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516539841 / Materiale nummer: 12004750 /
Gammelt materiale nummer: 51509001EU

Varmt vand [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskrning
Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskrning
Afløbspumpe	DN 22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	718
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1214
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	750
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	817
Nettovægt i kg	140,0
Bruttovægt i kg	152
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2421
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,30
Udstyr	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskyllning	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•