

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional-vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil med sæbeskuffe, M Touch Pro, til Facility Management.



- Tromlevolumen 80 l, maksimal fyldningsmængde 9.0 kg
- Optimal vask og forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 44 %, g-faktor 441
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

* Restfugtigheden opnås ved varmskyllning i sidste skyllning.

EAN: 4002516539957 / Materiale nummer: 12004790 / Gammelt materiale nummer: 51509004EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	9,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Tromlevolumen i l	80
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til facility management	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,80
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,14
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,03
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	61,3
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	94,8
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,30
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	1,59
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	54
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	64,6
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	94,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,30
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	0,70
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min.	46
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	41
Restfugtighed ved skyllning med koldt vand i %	47
Restfugtighed ved varmt slutskyll i %	44
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	25
Centrifugeringshastighed i o/m	1200
g-faktor	441
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional-vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil med sæbeskuffe, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materiale nummer: 12004790 / Gammelt materiale nummer: 51509004EU

Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til facility management	•
Programmer til møntvaskerier	•
Egnet til kollegier og private boliger	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til fastfoodrestauranter	•
Programmer til campingsteder	•
Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Programmer til privat husholdning	•
Programmer til læge- og tandlægepraksisser	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard ertilslutning	
Opvarmningsform	El
Ertilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	7,95
Samlet tilslutning i kW	8,20
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbsventil	DN 70
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	730
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1214
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	750
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	817

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional-vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil med sæbeskuffe, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materiale nummer: 12004790 / Gammelt materiale nummer: 51509004EU

Nettovægt i kg	140,0
Bruttovægt i kg	152
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2421
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,30
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskyllning	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•