

DAS 2920 Emhætte til udtræk med EasySwitch-styring til bekvem betjening



- Klassisk design – 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

A

EAN: 4002516569848 / Materiale nummer: 12025070 /
Gammelt materiale nummer: 28S2920SNER

Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Farve	rustfrit stål
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Årligt energiforbrug i kWh/år	42,0
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	275 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	195
Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	295
Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	410
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	555
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	69,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	47,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	55,0
Recirkulation	
Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	190
Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	290
Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	550
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0



DAS 2920
Emhætte til udtræk
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



EAN: 4002516569848 / Materiale nummer: 12025070 /
Gammelt materiale nummer: 28S2920SNER

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	75,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	46,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	54,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	896
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	14,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,20
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DAS 2920
Emhætte til udtræk
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings