

DAS 4630
Emhætte til udtræk
med intuitiv SmartControl-betjening



- Elegant design – 60 cm bred obsidiansort emskærm
- Enestående betjeningskomfort – Con@ctivity
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

A+++

EAN: 4002516551195 / Materiale nummer: 12025090 /
Gammelt materiale nummer: 28S4630BNER

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Konstruktion | |
| Indbygningsemhætte | • |
| Opvarmingsformer | |
| Udluftning/recirkulation | Kan omstilles |
| Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation | DUU 151 |
| Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Design | |
| Farve | Obsidiansort |
| Betjeningskomfort | |
| Miele@home | • |
| Automatikfunktionen Con@ctivity | • |
| Elektronisk styring | • |
| SmartControl | • |
| Programmebar frakobling af intensivtrin | • |
| Efterløbstid 5/15 min. | • |
| Driftstimetæller for fedtfilter | • |
| Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter | • |
| Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter | • |
| CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D) | A+++ |
| ECO-Motor | • |
| PowerManagement-system | • |
| Årligt energiforbrug i kWh/år | 23,5 |
| Klasse for fluidodynamisk effektivitet | A |
| Belysningseffektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse | A |
| Filtersystem | |
| EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags) | 1 |
| Lys | |
| LED | • |
| Antal x Watt | 1 x 3 W |
| Lysstyrke i Lx | 330 lx |
| Farvetemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Lysdæmperfunktion | • |
| Blæser | |
| Dobbelt-sidede sugende blæser | • |
| Jævnstrømsmotor (DC-motor) | • |
| Udluftning | |
| Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 180 |
| Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 280 |
| Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 400 |
| Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 600 |
| Luftydelse boostertrin 2 (m ³ /t) | 720 |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 38,0 |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 48,0 |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 56,0 |
| Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 66,0 |


DAS 4630
Emhætte til udtræk
med intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516551195 / Materiale nummer: 12025090 /
Gammelt materiale nummer: 28S4630BNER

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 70,0 |
| Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 25,0 |
| Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 34,0 |
| Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa) | 42,0 |
| Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13 | 53,0 |
| Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Recirkulation | |
| Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 165 |
| Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 265 |
| Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 380 |
| Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591 | 585 |
| Luftydelse boostertrin 2 (m ³ /t) iht. EN 61591 | 695 |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 43,0 |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 53,0 |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 62,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 72,0 |
| Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 77,0 |
| Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13 | 63,0 |
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsafbryder | • |
| Etlags sikkerhedsglas (ESG) | • |
| Tekniske data | |
| Emfangets bredde i mm | 596 |
| Emfangets højde i mm | 36 |
| Emfangets dybde i mm | 273 |
| Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm | 450 |
| Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Nettovægt i kg | 12,0 |
| Tilslutningslednings længde i m | 1,5 |
| Fejlstrømsrelæ | • |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,16 |
| Spænding i V | 230 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisninger | |
| Tilslutning til udluftning til det fri øverst | • |
| Medfølgende tilbehør | |
| Tilbageslagsklap | • |
| Ekstratilbehør | |
| Aktivt kulfilter | Nein |

DAS 4630
Emhætte til udtræk
med intuitiv SmartControl-betjening



DAS4630, DAS4631, Installation drawings