


DAS 4640

Emhætte til udtræk

til montering i smalle skabe med EasySwitch-styring




- Perfekt kombination med Con@ctivity-kogeplader
- Let design – 60 cm bred gennemsigtig glas-emskaerm
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfiler i rustfrit staal
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filer

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516569909 / Materiale nummer: 12025100 / Gammelt materiale nummer: 28S4640TNER

<b>Konstruktion</b>	
Vægemhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Farve	Transp. glas
<b>Betjeningskomfort</b>	
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	27,4
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfiler egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
<b>Lys</b>	
Antal x Watt	1 x 3 W
Lysstyrke i Lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Blæser</b>	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	180
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	270
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	600
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	37,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	23,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	39,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
<b>Recirkulation</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	160
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	260
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	405
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	580
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	41,0


DAS 4640  
Emhætte til udtræk  
til montering i smalle skabe med EasySwitch-styring



EAN: 4002516569909 / Materiale nummer: 12025100 /  
Gammelt materiale nummer: 28S4640TNER

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	27,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	37,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Emfangets bredde i mm	561
Emfangets højde i mm	68
Emfangets dybde i mm	307
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	12,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,08
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Monteringskabelon	•
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilbageslagsklap	•
<b>Ekstratilbehør</b>	
Aktivt kulfilter	Nein

DAS 4640  
Emhætte til udtræk  
til montering i smalle skabe med EasySwitch-styring



DAS4640, Installation drawings